

› Accessori per Millenium

Interfaccia Modbus RS485

- › Standard client/server Modbus RTU ampiamente utilizzato nell'industria
- › Possibilità di polarizzare o meno la rete Modbus in base alle proprie esigenze
- › Il connettore rimovibile consente di scollegare un prodotto senza staccare la rete
- › Include resistenza di fine linea
- › Collegamento diretto su morsetti a vite senza la necessità di accessori esterni



Interfaccia Modbus
RS485 P



Interfaccia Modbus
RS485

Guida alla scelta		
Tipo	Polarizzazione interna	Codice prodotto
Interfaccia Modbus RS485 P	Sì	MI485P
Interfaccia Modbus RS485	No	MI485

MI485P

MI485

Caratteristiche specifiche	
Colore	Grigio chiaro RAL 7035
Materiale	Polycarbonato
Tipo di terminale	Terminale di tipo europeo Dimensioni del filo da 1 x 24 a 12 Coppia di serraggio delle viti: 0.4 Nm, (3.54 lb. in)
Caratteristiche generali e ambientali	
Certificazione dei prodotti	CE, cURus
Conformità alla direttiva EMC (ai sensi di 2014/30/EU)	▪ CEI/EN 61000-6-1 (Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera) ▪ CEI/EN 61000-6-2 (Ambienti industriali) ▪ CEI/EN 61000-6-3 (Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera) ▪ CEI/EN 61000-6-4 (Ambienti industriali)
Temperatura di funzionamento	-20 → +55 °C (-4 → 131 °F)
Temperatura di stoccaggio	-25 °C → +70 °C (-13 → 158 °F)
Umidità relativa	10-95%, senza condensa
Altitudine massima di esercizio	Funzionamento: 2000 m Trasporto: 3000 m
Grado di inquinamento	Grado: 2 in conformità a CEI/EN 61131-2
Resistenza alle scariche elettrostatiche	Immunità alle scariche elettrostatiche CEI/EN 61000-4-2, livello 3
Resistenza alle correnti parassite HF (immunità)	▪ Immunità ai campi elettrostatici irradiati CEI/EN 61000-4-3, livello 3 ▪ Immunità ai transienti veloci (immunità burst) CEI/EN 61000-4-4, livello 3 ▪ Immunità ad impulso CEI/EN 61000-4-5 ▪ Radiofrequenza in modo comune CEI/EN 61000-4-6, livello 3
Emissioni irradiate e condotte	Classe B
Protocollo supportato	Modbus Server o Modbus Client (solo FBD)

Hai un progetto? Contattaci su www.crouzet.com

Descrizione:

Millenium è un controllore logico versatile e potente, progettato per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni industriali. La sua facilità d'uso e flessibilità lo rendono ideale per i professionisti dell'automazione.

L'elevata affidabilità e la precisione offerte lo rendono una scelta affidabile per le tue esigenze di automazione.


Per maggiori informazioni sui **Millenium** di Crouzet, visita la pagina www.crouzet.com

	MI485P	MI485
Compatibilità hardware	Qualsiasi base Millenium MX*****ET MX*****	
Potenza massima assorbita	0.5W	
Grado di protezione dell'involucro (in conformità con CEI/EN 60529)	IP 30	
Tipo	2 fili	
Terminazione di linea	Interno, collegabile tramite cablaggio	
Polarizzazione di linea	Inclusa	Non inclusa
Modalità di trasmissione	RTU 8 bit ASCII 7 bit	
Parità	Nessuna, pari, dispari	
Bit di stop	1 o 2	
Velocità di trasmissione	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 baud	
Indirizzi	Da 1 a 247	
Connettore compatibile (incluso con l'interfaccia)	Terminale tipo europeo 1 x 12 a 24 AWG	
Peso	10g	
Dimensioni (L x A x P) (mm)	40.6 x 17.9 x 13.7 mm (senza connettore)	

Dimensioni prodotto

Fronte e lato

Interfaccia Modbus RS485 e RS485P



① Terminali di collegamento