




Artikelnummer 117158001
EAN 4007123676538

BESCHREIBUNG

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
- Leicht und dennoch sehr robust.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Lebensdauer	54000 h
Lichtstrom	5100 lm	Kabellänge	5 m
Leistungsaufnahme	44,5 W	Kabelbezeichnung	H07RN-F 2X1,0
Lichtausbeute	115 lm/W	Dimmbar	Nein
Energieeffizienzklasse		Mit Steckdose	Nein
Farbtemperatur	5700 K	Schlagfestigkeit	IK08
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzklasse	II
Min.-Max. Nenneingangsspannung	100 V - 240 V	Schutzart (IP)	IP65
		Farbe	schwarz/grau

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2,43 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9,5 cm x 30 cm x 27,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	9 cm x 28 cm x 25 cm		

LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler DINORA 5050, 1x Schraube M6 50mm (für Stativ)