
Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT Accessoires - châssis plein - acier galva. - compart. 24M - 1200x600mm

NSYMP24M6

Arrêt de commercialisation

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

Fin de service le: 31 déc. 2023

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application de l'appareil	Application compartimentée
Dimensions nominales de l'enveloppe	- L : 600 mm
Nombre de modules	24
Description de la plaque de montage	Opaque
Compatibilité de gamme	PanelSeT SFM
Composition de l'appareil	1 platine de montage
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Métal galvanisé

Complémentaires

Mode de fixation	Par supports de fixation
Réglage	Réglable en profondeur par pas de 50 mm
Hauteur	Nominal : 1200 mm
Largeur	Nominal : 600 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	116,000 cm
Largeur de l'emballage 1	55,000 cm
Longueur de l'emballage 1	1,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	9,772 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	45,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	215,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**100 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**53 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**19 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**28 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**98**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Non**