

1400648
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1400648>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，3-位置，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，自由出线，与 阀连接器 A，与 1只LED灯，接线: 230 V变阻器，电缆长度: 5 m

优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 方便：诊断迅速简单，提高了机器的可用性
- 标准产品：坚固的无卤素PUR电缆

商业数据

订货号	1400648
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1DAA
产品关键代码	AF1DAA
目录页面	页码232 (C-2-2019)
GTIN	4046356510271
单件重量（含包装）	177.7 g
单件重量（不含包装）	163.2 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	带插拔式阀插头的电缆
应用	标准
位数	3
出线口编号	1
屏蔽	无

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.6 Nm (阀插头)
------	--------------

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
密封材料	TPU
材料 外壳 电磁阀插头	TPU
接触件材料	CuSn
电磁阀插头的插芯材料	PA 6.6
接触件表面材料	Sn

电气特性

绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
额定电压 U_N	230 V AC
	230 V DC
额定电流 I_N	4 A

信号处理

状态显示	1只LED灯
状态显示	有

连接器

连接1

类型	自由出线
----	------

连接2

类型	阀连接器 A
位数	3
标识材料	CuSn (触点)
	Sn (触点表面)

SAC-3P-5,0-PUR/A-1L-V 230V - 传感器/执行器电缆




1400648
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1400648>

保护电路	PA 6.6 (插芯)
	TPU (外壳)
	230 V变阻器

电缆/电线

电缆长度	5 m
------	-----

无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸图		
电缆重量		30 kg/km
UL AWM		20549
位数		3
屏蔽		无
光缆类型		无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线		28x 0.15 mm
AWG，信号线		20
导线横截面		3x 0.5 mm²
线径，包括绝缘层		1.5 mm ±0.05 mm (信号线路)
电缆外径		4.50 mm ±0.2 mm
外护套，材料		PUR
外护套，颜色		黑-灰色 RAL 7021
导线材料		铜质绞合线
导线绝缘材料		PP
单线，颜色		黑色1，黑色2，黄绿相间
总绞线		3线，绞合
最大导线电阻		39 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻		最小 20 MΩ*km
额定电压，电缆		≤ 300 V
测试电压		≥ 1200 V
最小弯曲半径，固定安装		5 x D
最小弯曲半径，活动安装		10 x D
最小弯曲半径，固定式安装		22.5 mm
最小弯曲半径，移动式安装		45 mm
动态负载能力（弯曲）		最大折弯次数: 15000000，弯曲半径: 50 mm，横向轨迹: 0.9 m，横向速度: 5 m/s，加速度: 30 m/s²
无卤素		符合DIN VDE 0472 第 815 章
阻燃		符合 DIN VDE 0482 标准

	符合 DIN EN 50265-2-1 标准
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1
其它防护功能	主要抗油性
	部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准)
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-20 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65
	IP67
环境温度（运行）	-20 °C ... 85 °C (阀门插头)
	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-15 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)


标准和规范

阀插头

标准标识	阀插头
标准/规格	EN 175301-803


图纸

尺寸图




阀连接器，A类

尺寸图




A类阀插头，侧视图

示意图



A类阀插头引脚分配

电路图



阀插头触点分配

SAC-3P-5,0-PUR/A-1L-V 230V - 传感器/执行器电缆



1400648

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1400648>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1400648>

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	230 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS 认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
---	--	--	--	--

 CSAus 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	230 V	4 A	-	-

cCSAus				
---------------	--	--	--	--

SAC-3P-5,0-PUR/A-1L-V 230V - 传感器/执行器电缆



1400648

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1400648>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-5,0-PUR/A-1L-V 230V - 传感器/执行器电缆



1400648

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1400648>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn