


RA30-XL


Corps de roulement à bride

Palier applique RA..-XL

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	Steel sheet

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
H	112,7 mm	Hauteur de bride
H	112,7 mm	Largeur de bride
U	29,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
B_1	35,8 mm	Largeur totale du collier de blocage
C_{ur}	480 N	Limite à la fatigue, radiale
C_r	19.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
$C_{0r\ G}$	5.000 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,58 kg	Poids

Cotes de montage

J	90,5 mm	Diamètre primitif (trous)
N	10,5 mm	Trou de fixation carré
n	3	Nombre de vis de fixation

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

A	8,7 mm	Hauteur logement
S	2,5 mm	Épaisseur de bride
V	71 mm	Diamètre d'épaulement logement
d_3	44 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage

information additionnelle

	2	Nombre de logements
	FLAN62-MSB-FA125	Corps de palier
	EXZ	trou de fixation
	RAE30-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact