




Tête de lecture/écriture RFID avec interface CAN et protocole CANopen

DTMHF GBRWCOUS03




Application		
Homologation radio pour	États-Unis; Canada; UE/RED; Australie; Japon; Chine; Taïwan; Inde; Singapour; Ukraine; Brésil	
Information sur l'homologation radio	La liste des pays appliquant la directive européenne relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED) se trouve dans la rubrique « Téléchargements ».	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	9...32 DC
Consommation	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Classe de protection		III
Fréquence de fonctionnement	[MHz]	13,56
Norme RFID		ISO 15693
Zone de détection		
Distance frontale tête de lecture / écriture	[mm]	100
Distance latérale tête de lecture / écriture	[mm]	50
Distance au TAG	[mm]	≤ 18
Interfaces		
Interface de communication	CAN	
CAN		
Protocole	CANopen	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Température de stockage	[°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67; IP 69K	
Tests / homologations		
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / répétitifs
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / non répétitifs
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[Années]	475



Tête de lecture/écriture RFID avec interface CAN et protocole CANopen

DTMHF GBRWCOUS03

Données mécaniques		
Poids	[g]	131,5
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		boîtier: inox; Tambour de réglage: PPS; fenêtre LED: PEI
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Preoperational Mode	1 x LED, vert allumée
	Operational Mode	1 x LED, vert clignote
	erreurs	1 x LED, rouge clignote
	communication TAG	1 x LED, jaune allumée
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
		
1	non utilisé	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	