

Hoja de características del producto

Características

LC1D1156FD

TeSys D - Contactor - 3P AC-3 - ≤ 440 V 115 A - bobina 110 V CD - anillo antip



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys D
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre corto del dispositivo	LC1D
Aplicación del contactor	Control del motor Carga resistiva
Categoría de empleo	AC-1 AC-3 AC-4
Número de polos	3P
Composición de los polos de contacto	3 NA
[Ue] Tensión nominal de empleo	≤ 300 V CC para circuito de alimentación ≤ 1000 V AC 25...400 Hz para circuito de alimentación
[Ie] Corriente nominal de empleo	200 A (≤ 60 °C) en Ue ≤ 440 V CA AC-1 para código de fecha de fabricación circuito de alimentación 115 A (≤ 60 °C) en Ue ≤ 440 V CA AC-3 para código de fecha de fabricación circuito de alimentación
Potencia del motor en kW	55 kW en 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3 75 kW en 500 V AC 50/60 Hz AC-3 80 kW en 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3 30 kW en 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 59 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz AC-3 65 kW en 1000 V AC 50/60 Hz AC-3 18,5 kW en 400 V AC 50/60 Hz AC-4
Potencia del motor en HP	30 hp en Ue 200/208 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi 40 hp en Ue 230/240 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi 75 hp en Ue 460/480 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi 100 hp en Ue 575/600 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi
Tipo de circuito de control	DC normas
[Uc] tensión de circuito de control	110 V DC
Composición de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	De acuerdo con IEC 60947

Categoría de sobretensión	III
[Ith] Corriente térmica convencional	200 A en $\leq 60^{\circ}\text{C}$ para circuito de alimentación
Irms poder de conexión nominal	1260 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947 140 A CA para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1 250 A CC para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1
Poder de corte asignado	1100 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947
[Icw] Corriente temporal admisible	1100 A $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 1 s circuito de alimentación 100 A 1 s circuito de señalización 120 A 500 ms circuito de señalización 140 A 100 ms circuito de señalización 250 A $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 10 min circuito de alimentación 550 A $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 1 min circuito de alimentación 950 A $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 10 s circuito de alimentación
Fusible asociado	200 A gG en $\leq 690\text{ V}$ coordinación tipo 2 para circuito de alimentación 250 A gG en $\leq 690\text{ V}$ coordinación tipo 1 para circuito de alimentación 10 A gG para circuito de señalización
Impedancia media	0.6 mOhm en 50 Hz - Ith 200 A para circuito de alimentación
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1000 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1 600 V para circuito de alimentación certificaciones CSA 600 V para circuito de alimentación certificaciones UL 690 V para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-1 600 V para circuito de señalización certificaciones CSA 600 V para circuito de señalización certificaciones UL
Durabilidad eléctrica	0.8 Mciclos 200 A AC-1 en $U_e \leq 440\text{ V}$ 0.95 Mciclos 115 A AC-3 en $U_e \leq 440\text{ V}$
Potencia disipada por polo	24 W AC-1 7.9 W AC-3
Cubierta protectora	Con
Soporte de montaje	Placa Carril
Normas	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Certificaciones de producto	BV CCC CSA DNV GL GOST LROS (Lloyds Register of Shipping) RINA UL
Conexiones - terminales	Circuito de alimentación : barras 15 x 25 mm Circuito de control : orejetas terminales de anillo - diámetro externo: 8 mm Circuito de alimentación : orejetas terminales de anillo - diámetro externo: 25 mm
Par de apriete	Circuito de control (pedido por separado) 1,2 Nm - en terminales cerrados - con destornillador plano $\varnothing 6$ tornillo : M3.5 Circuito de control (pedido por separado) 1,2 Nm - en terminales cerrados - con destornillador Philips n° 2 tornillo : M3.5 Circuito de alimentación : 12 N.m - sobre orejetas terminales de anillo hexagonal 13 mm tornillo : M8 Circuito de alimentación : 12 N.m - sobre barras hexagonal 13 mm tornillo : M8
Duración de maniobra	20...35 ms cierre 40...75 ms apertura
Nivel de fiabilidad de seguridad	B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1
Durabilidad mecánica	8 Mciclos
Rango de operación	1200 cyc/h en $\leq 60^{\circ}\text{C}$

Complementario

Característica de la bobina	Con dispositivo antiparasitario integral
Límites de tensión del circuito de control	0.75...1.2 U_c operativa en 55°C , CC 0.15...0.4 U_c desconexión en 55°C , CC

Constante de tiempo	25 ms
Consumo a la llamada en W	270...365 W en 20 °C
Consumo de mantenimiento en W	2.4...5.1 W en 20 °C
Tipo de contactos auxiliares	Tipo unido mecánicamente (1 NA + 1 NC) acorde a IEC 60947-5-1 Tipo contacto espejo (1 NC) acorde a IEC 60947-4-1
Frecuencia del circuito de señalización	25...400 Hz
Corriente mínima de conmutación	5 mA para circuito de señalización
Tensión mínima de conmutación	17 V para circuito de señalización
Tiempo de no superposición	1.5 ms en desexcitación (entre o contacto a y NC) 1.5 ms en excitación (entre o contacto a y NC)
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm para circuito de señalización

Entorno

Grado de protección IP	IP20 cara frontal coordinación IEC 60529
Tratamiento de protección	TH de acuerdo con IEC 60068-2-30
Grado de contaminación	3
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo	-40...70 °C a Uc
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin reducción temperatura
Resistencia al fuego	850 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Resistencia a las llamas	V1 de acuerdo con UL 94
Resistencia mecánica	Vibraciones contactor abierto 2 Gn, 5...300 Hz Vibraciones conector cerrado 4 Gn, 5...300 Hz Impactos conector cerrado 15 Gn para 11 ms Impactos contactor abierto 6 Gn para 11 ms
Altura	158 mm
Anchura	120 mm
Profundidad	136 mm
Peso del producto	2,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0932 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE Manual de gestión residuos

Información Logística

País de Origen	República Checa
----------------	-----------------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------