


Bedienungsanleitung

HI147-00
HI147-01

Check-fridge Thermometer



HANNA
Instruments



Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Erzeugnis aus unserem Hause entschieden haben und sind überzeugt, dass das Gerät Ihren Erwartungen voll und ganz gerecht wird. Das Messgerät ist sehr einfach in der Anwendung. Wir empfehlen Ihnen jedoch, diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig zu lesen.

Richtlinien EN 50081-1 und EN 50082-1
konform

EINGANGSPRÜFUNG

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung, und überprüfen Sie sorgfältig, ob beim Versand Schäden entstanden sind. Falls ein erkennbarer Schaden vorliegt, benachrichtigen Sie Ihren Händler.

Die Geräte werden mit einer 1.5V AAA Batterie geliefert.

Hinweis: Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial so lange auf, bis Sie sicher sind, dass das Gerät korrekt funktioniert. Jedes defekte Teil muss mit der Originalverpackung und dem gelieferten Zubehör zurückgeschickt werden.


KURZBESCHREIBUNG

Diese Thermometer wurden speziell für den Einsatz in Lebensmittel-Kühlgeräten entwickelt. Edelstahl-Fühler und Kabel aus Silikon sind aus Lebensmittelge-rechtem Material hergestellt.

Die Befestigung des Gerätes erfolgt mittels 2 Magnete an der Gehäuserückseite. Der Fühler wird in das Kühlgerät gelegt. Durch Drücken des TEST/READ-Schalters prüft das Gerät automatisch seine Messgenauigkeit (Check-Cal Funktion)

In 2 Ausführungen erhältlich:

- HI 147-00 °C-Modell
- HI 147-01 °F -Modell



1. LC-Display
2. ON/OFF-Schalter
3. Silikon-Kabel
4. Temperaturfühler
5. TEST/READ-Schalter

TECHNISCHE DATEN

HI 147-00

Messbereich	-50.0 bis +90.0°C
Auflösung	0.1°C
Präzision (@25°C/77°F)	±0.3°C (-20 bis 90°C) ±0.5°C (außerhalb)

HI 147-01

Messbereich	-58.0 bis +302°F
Auflösung	0.1°F (-58.0 bis 199.9°F) 1°F (200 bis 302°F)
Präzision (@25°C/77°F)	±0.5°F (-4 bis 194°F) ±1°F (außerhalb)

Gemeinsame Daten

Fühler	Edelstahl-Fühler mit 1 m Kabel
Batterie	1 x 1.5V AAA Für 3 Jahre Dauerbetrieb
Abmessungen	93 x 39 x 31mm (3.7 x 1.5 x 1.2")
Gewicht	60g (2.1oz)

MESSVORGANG

- Das Messgeräte mit dem ON/OFF-Schalter anschalten und am TEST/READ-Schalter READ einstellen.
- Die Temperatur erscheint nach einer kurzen Stabilisierungszeit in der Anzeige.

KALIBRIERTEST

Drücken Sie den TEST/READ-Schalter auf TEST. Ist das Gerät kalibriert, erscheint im LC-Display innerhalb weniger Sekunden "0.0" (HI 147-00) oder "32.0" (HI 147-0). Drücken Sie den TEST/READ-Schalter auf READ, um in den Messmodus zurückzukehren.


Für eine Neukalibrierung kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Ihren HANNA Service-Center.

- Bitte reißen Sie nicht am Fühler und stellen Sie keine schwere Gegenständen auf das Kabel. Bei defektem Kabel muss das Gerät ersetzt werden.

BATTERIEWECHSEL

Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn die Anzeige schwach oder unstabil wird.

Geräterückseite mit Schraubenzieher öffnen und Batterie austauschen. Achten Sie bitte auf die Polarität.



GARANTIE

Wir übernehmen die Material- und Herstellergarantie für einen Zeitraum von 1 Jahr. Sollte während dieser Frist eine Reparatur oder ein Ersatz erforderlich sein, dann senden Sie bitte das Gerät portofrei, unter Beschreibung der Fehlfunktion und mit Angabe der Artikel-, Seriennummer und des Einkaufsdatums, an Ihren Händler oder an unsere Niederlassung zurück:

HANNA Instruments
Lazarus-Mannheimer-Straße 2-6
77694 Kehl am Rhein
Tel.: 07851/9129-0

Falls der Defekt nicht auf ein Missgeschick, einen Missbrauch oder eine mangelnde Wartung des Kunden zurückzuführen ist, wird die Reparatur bzw. der Ersatz kostenlos übernommen.