

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC

A9S65240W

 Cette option circulaire permet d'éviter 1.473 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gamme                         | Acti9                    |
| Nom du produit                | Acti9 iSW                |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur-sectionneur |
| Nom de l'appareil             | iSW                      |
| Application de l'appareil     | Isolation<br>Contrôle    |
| Description des pôles         | 2P                       |
| Catégorie d'emploi            | AC-22A                   |
| Aptitude au sectionnement     | Oui                      |

### Complémentaires

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| [Ie] courant assigné d'emploi                        | 40 A à 415 V CA 50/60 Hz   |
| [Ue] tension assignée d'emploi                       | 415 V CA 50/60 Hz          |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit  | 5 kA sectionneur seulement |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible     | 1260 A                     |
| [Ui] tension assignée d'isolement                    | 500 V CA 50/60 Hz          |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs           | 6 kV                       |
| Type de commande                                     | Par maneton                |
| Signalisation locale                                 | Indication ON/OFF          |
| Coupure pleinement apparente                         | Oui                        |
| Mode d'installation                                  | Fixe                       |
| Support de montage                                   | Rail DIN                   |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut ou bas : OUI          |
| Pas de 9 mm                                          | 4                          |
| Hauteur                                              | 85 mm                      |
| Largeur                                              | 36 mm                      |
| Profondeur                                           | 73 mm                      |
| Couleur                                              | Blanc                      |
| Durée de vie mécanique                               | 20000 cycle                |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie électrique       | 15000 cycle                                                                                                                                                                                               |
| Mode de raccordement          | Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 50 mm² - rigide<br>Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - flexible<br>Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Couple de serrage             | 3,5 N.m                                                                                                                                                                                                   |

## Environnement

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Normes                                         | EN 60947-3<br>CEI 60947-3 |
| Degré de protection IP                         | IP20                      |
| Degré de pollution                             | 3                         |
| Tropicalisation                                | 2                         |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C              |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...60 °C               |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...85 °C               |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 12,800 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 192,000 g |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 2,492 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 1 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|--------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

