Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: Sunnex

Indirizzo del fornitore: Product, Körkarlsvägen 4, 65346 Karlstad, SE

Identificativo del modello: SOLUS6


Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	DLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	12-24V AC/DC		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	NMLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminanza:	Sì		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	No
Parametri del prodotto			
Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	5	Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso utile (ϕuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360º), in un cono ampio (120º) o in un cono stretto (90º)	392 in Cono stretto (90 °)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	4 000
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	5,4	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	90

			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	640	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	71		
	Profondità	71		
Dichiarazione di potenza equivalente[(a)]		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,387 0,396
Parametri per sorgenti luminose direzionali:				
Intensità luminosa di picco (cd)		9 875	Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare	10
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		54	Fattore di sopravvivenza	0,95
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		1,00		

[(a)] '-' : non applicabile;

[(b)] '-' : non applicabile;


Spectrum
1.0 = 5.552e+000mW/nm
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380
480
580
680
780
Wavelength(nm)

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 28/03/2016

Numero di registrazione EPREL: 1482151

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1482151

Fornitore: Sunnex Equipment AB (Fabbricante)

Sito web: www.sunnex.se

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Product

Sito web: www.sunnex.se

E-mail: torbjorn.andersson@sunnex.se

Telefono: +4654555162

Indirizzo:
Körkarlsvägen 4
65346 Karlstad
Svezia