


TW7001



Capteur de température infrarouge

TW-006CNDM30-QFPKG/US



- 1 LED état de commutation
- 2 Affichage LED à 7 segments 2 digits
- 3 boutons de programmation



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties numériques: 2	
Etendue de mesure	250...1250 °C	482...2282 °F
Application		
Application	températures de recuit; graphite; céramique; métaux; forgeage; frittage; traitement thermique; laminage	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...34 DC
Consommation	[mA]	30; (24 V)
Classe de protection	III	
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties numériques: 2	
Entrées		
Entrée test	fonction de test active pour U(test) > 9 V	
Sorties		
Nombre total de sorties	2	
Sortie signal	signal de commutation	
Technologie	PNP	
Nombre des sorties numériques	2	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	150
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	



Capteur de température infrarouge

TW-006CNDM30-QFPKG/US

Zone de détection		
Longueur d'ondes	[μm]	1...1,7
Etendue de mesure / plage de réglage		
Etendue de mesure	250...1250 °C	482...2282 °F
Réglage usine	SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 %	
Point de consigne haut SP	250...1240 °C	482...2264 °F
Point de consigne bas rP	250...1240 °C	482...2264 °F
En pas de	10 °C	18 °F
Résolution		
Résolution sortie de commutation	[K]	10
Résolution affichage	[K]	10
Exactitude / déviations		
Précision	[K]	< ± 1 %; (de la VEM (degré d'émission = 1 et T = 23 °C))
Temps de réponse		
Temps de réponse	[ms]	2
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation	boutons de programmation	
Possibilités de paramétrage	Hystérésis; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...65
Température de stockage	[°C]	-20...80
Humidité relative de l'air max.	[%]	95; (sans condensation)
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
CEM	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	DIN EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV pince de couplage
	DIN EN 61000-4-5 Surge	0,5 / 1 kV
	DIN EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011 émission	classe B
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Années]	116,9
Données mécaniques		
Poids	[g]	433,5
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 189
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		boîtier fileté: inox (1.4305/303); polyester
Matière lentille		Verre optique trempé



Capteur de température infrarouge

TW-006CNDM30-QFPKG/US

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	2 x LED, jaune
	indication de fonction	Affichage LED à 7 segments, 2 digits
	valeurs mesurées	Affichage LED à 7 segments, 2 digits
Éléments de service	3	Boutons-poussoir

Accessoires


Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Remarques	MW = Valeur mesurée
	MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Raccordement




Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc

Connecteur: 1 x M12

Diagrammes et courbes



- 1 diamètre du spot de mesure
- 2 distance de mesure