

D-A90/A93/A96, Détecteur reed, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale D-A90L

Fiche technique

General series information



- Connexion électrique: Fil noyé.
- Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
- Tension d'alimentation: 100VAC/48V DC (4 à 8V DC).
- Courant de charge: 5 à 50mA.
- Actionneurs compatibles: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Spécifications standards

Modèle	A90 (Tension CC. <48, Tension CA. <100)
Longueur du câble	L (3 m)
Normes	CE
Sens de connexion électrique	In-line
Charge applicable	IC circuit, Relay, PLC
Résistance interne	1 Ω
Tension de charge	≤ 24 V (50 mA), ≤ 48 V (40 mA), ≤ 100 V (20 mA)
Courant de charge	50 mA (≤ 24 V), 40 mA (≤ 48 V), 20 mA (≤ 100 V)

Dimensions

D-A90*変更品



Information supplémentaire

Catalogue	D_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_D-Reed_TF1V311EN.pdf DoC_DxZZ-TF0001M-B.pdf
Manuels d'installation	IM_D-A9_TF222-157FR.pdf IM_D-A9_TF222-157EN.pdf