




FAG

UCFA206

Coulisseaux-tendeur complet

Paliers auto-aligneurs UCFA, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour oscillations

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	144 mm	Longueur totale
U	40,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
≈m	0,9 kg	Poids

Cotes de montage

N	12 mm	Trou de fixation
N 1	58 mm	Longueur (rainure)
N 2	12 mm	Largeur (rainure)
J	117 mm	Distance trous de fixation

Dimensions

A 1	14 mm	Épaisseur de bride
A 2	18 mm	Distance piste
A	31 mm	Hauteur logement
V	80 mm	Diamètre d'épaulement logement
W	72 mm	Largeur logement côté rainure
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

FA206	Corps de palier
UC206	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.