Données techniques

RNA4906R

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure



Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	35 mm
D - Diamètre Extérieur	47 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	17 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
k - Diamètre trou	3 mm
Classe de Jeu Radial	CN

RNA4906R

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE	
Classe de précision	P0
Masse	0,069 kg

PERFORMANCE PRODUIT	
Cr - Capacité charge dynamique	25500000 mN
C0r - Capacité charge statique	35500000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	45000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	66000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION	
Da max - Diamètre max épaulement BE	45 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	0,3 mm