

Kompakt Heizgebläse HGL046 DC, 48V, 400W



Ausführung		
Produkt-Markennamen	SIVACON	
Produkt-Bezeichnung	Heizgerät	
Ausführung des Produkts	Kompakt	
Allgemeine technische Daten		
aufgenommene Wirkleistung Nennwert	400 W	
Spannung		
Spannungsart der Betriebsspannung	DC	
Dauerheizleistung bei 20 °C	400 W	
Betriebsspannung		
• bei DC Bemessungswert minimal	48 V	
• bei DC Bemessungswert maximal	48 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom des Sicherungseinsatzes träge	12,5 A	
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Gebläse	Ja	
• Thermostat	Nein	
Anschlüsse		
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss maximal	0,8 N·m	
Art der Anschlusstechnik	interne Anschlussklemme 1,5 mm2 mit Zugentlastung	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	222 mm	
Breite	100 mm	
Tiefe	85 mm	
Befestigungsart	Clip für 35 mm DIN-Schiene	
Einbaulage	Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben/Anschluss unten)	
Nettogewicht	1,4 kg	
Material des Gehäuses	Kunststoff	
Umgebungsbedingungen		
relative Luftfeuchte Referenzwert	90 %	
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2122-8AA>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2122-8AA>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2122-8AA

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

24.05.2025 

