

HC-BS-PG11 - 旋入式封盖

1674493
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1674493>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

旋入式封盖，螺钉连接材料: 镀镍铜，连接螺纹: Pg11，颜色: 银色



商业数据

订货号	1674493
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7DZX
产品关键代码	AF7DZX
目录页面	页码703 (C-2-2019)
GTIN	4017918135393
单件重量 (含包装)	11.163 g
单件重量 (不含包装)	8.76 g
原产地	DE

HC-BS-PG11 - 旋入式封盖

1674493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1674493>




技术数据

产品属性

产品类型	用于电缆螺钉密封的插头
------	-------------

尺寸

尺寸图	
长度	8 mm
连接螺纹长度	4.5 mm
直径	22 mm
	22 mm
六边形角度尺寸	直径（无角）
连接侧螺纹类型	Pg11

材料规格

标识材料	铜镀镍
密封材料 O形圈	NBR
外壳表面材料	Ni
螺钉连接材料	镀镍铜

电缆/电线

无卤素	否
-----	---

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP68
环境温度（运行）	-20 °C ... 80 °C

HC-BS-PG11 - 旋入式封盖


1674493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1674493>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-BS-PG11 - 旋入式封盖

1674493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1674493>



认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1674493>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-BS-PG11 - 旋入式封盖



1674493
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1674493>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-BS-PG11 - 旋入式封盖

1674493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1674493>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	1ccf41bc-8166-4d9e-ab0b-ee2db6b50634

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn