



Brand of NTN Group

## Données techniques


### CEX208

Roulements "inserts"



Diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
a - Distance entre les rainures BE	3,4 mm
b - Largeur rainure BE	1,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure	42,8 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	56,3 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou	18,3 mm
C - Largeur Bague Extérieure	21 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification	5 mm



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

### DEFINITION TECHNIQUE

<b>d - Diamètre arbre</b>	40 mm
<b>d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon</b>	60,3 mm
<b>D - Diamètre extérieur BE</b>	80 mm
<b>G - Taille vis de blocage</b>	M8x1
<b>m - Distance vis de blocage</b>	6,5 mm
<b>N1 - Diamètre rainure BE</b>	76,81 mm
<b>r - Rayon Bague Intérieure</b>	1.5
<b>S - Distance face / centre du palier</b>	21,4 mm
<b>f0 - Facteur</b>	13.7
<b>SW - Taille clé</b>	4 mm

### PERFORMANCE PRODUIT

<b>C - Capacité de charge dynamique</b>	32600000 mN
<b>C0 - Capacité de charge statique</b>	19900000 mN
<b>Température min de fonctionnement</b>	253,15 °K
<b>Température max de fonctionnement</b>	373,15 °K

### AUTRES FONCTIONNALITES

<b>Masse</b>	0,78 kg
<b>Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage</b>	11.5 N-m

### FREQUENCES ROULEMENT

<b>BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)</b>	3.5475 Hz
<b>BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)</b>	5.4525 Hz
<b>BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)</b>	4.51274278215223 Hz
<b>BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)</b>	2.25637139107612 Hz



FREQUENCES ROULEMENT

FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)

0.394166666666667 Hz

