



**FAG****6207-N**

Roulement à billes

Roulements à billes 62..-N, à une rangée,
rainure circulaire, cage en tôle d'acier



Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	Sans	Sans
design, roulement bague extérieure	N	N
Cage	JN	Tôle d'acier
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	SN	Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120°
lubrifiant	Sans	Sans
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
type d'alésage	Z	Cylindrique

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
D	72 mm	Diamètre extérieur
B	17 mm	Width
C _r	27.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	15.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	950 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	13.800 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	10.400 1/min	Vitesse de base
≈m	291,49 g	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	42 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a \max}$	65 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a \max}$	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	60,66 mm	Diamètre d'épaulement bague extérieure
D_2	63,34 mm	Gorge alésage bague extérieure
d_1	47,2 mm	Diamètre d'épaulement bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	120 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f_0	13,8	Facteur de calcul
-------	------	-------------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert