

# PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - 模块支架



1221745  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221745>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

模块化急停开关的模块支架，通过卡口锁连接触点模块和执行器，适用于5元件设计



## 产品描述

菲尼克斯电气的急停开关是具备安全功能的机电式开关设备。它们可用于安全关闭或停止机器和系统，以防止或最大程度地降低人身伤害和财产损失。产品组合包括一个模块化系统以及预配置的解决方案。模块化急停开关由以下组件构成：- PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120执行器 - PSR-ESS-ACC-CB1-C...模块支架 - PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC或PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC安全触点模块 可根据需要组合其他触点模块。

## 优势

- 模块化系统为个性化应用提供了有效的解决方案
- 通过卡口锁可以免工具连接执行器

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1221745       |
| 包装单位       | 1 pc          |
| 最小订货量      | 1 pc          |
| 销售关键代码     | DNA62Z        |
| 产品关键代码     | DNA62Z        |
| GTIN       | 4063151310844 |
| 单件重量（含包装）  | 16.9 g        |
| 单件重量（不含包装） | 16.8 g        |
| 原产地        | DE            |

# PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - 模块支架

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221745>



## 技术数据

### 说明


#### 应用说明

|      |         |
|------|---------|
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
|------|---------|

### 产品属性

|      |               |
|------|---------------|
| 产品类型 | 模块支架          |
| 产品系列 | 模块化急停开关       |
| 应用   | 用于5个元件的支架     |
| 数目   | 5 (PSR-ESS元件) |

### 尺寸

|     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图 |  |
| 宽度  | 45.3 mm                                                                             |
| 高度  | 50.8 mm                                                                             |
| 深度  | 25.2 mm                                                                             |

### 材料规格

|              |               |
|--------------|---------------|
| 颜色           | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料         | PA            |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V2            |

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -30 °C ... 85 °C (请遵守所用执行器与触点模块的环境温度要求)           |
| 环境温度（存放/运输） | -50 °C ... 85 °C                                  |
| 最大高度        | 最大 2000 m (海平面上)                                  |
| 电击          | 15g / 11 ms，符合IEC 60068-2-27标准                    |
| 振动（操作）      | 10 Hz ... 500 Hz，振幅0.35 mm，5g，（符合IEC 60068-2-6标准） |

### 安装

|       |          |
|-------|----------|
| 安装位置  | 任意       |
| 安装孔直径 | 22.30 mm |

# PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - 模块支架


1221745

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221745>



## 图纸

### 尺寸图



尺寸 (mm)

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221745>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221745>



**UL 认证**  
认证ID: E140324



**cUL Listed**  
认证ID: E140324



**功能安全**  
认证ID: B 029429 0031

# PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - 模块支架



1221745

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221745>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27371226 |
| ECLASS-13.0 | 27371226 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001020 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31163000 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

EU RoHS

|                  |        |
|------------------|--------|
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是, 无豁免 |
|------------------|--------|

China RoHS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E      |
|                                        | 没有超过限值的危险物质 |

EU REACH SVHC

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
|----------------------|------------------|

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)