




Module CompactLine AS-Interface

CompactM12 4 SB V4A



Application		
Application		montage sur le terrain
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	2000
Courant de sortie total	[A]	4
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	20...30 DC; (AUX)
Consommation max. via alimentation supplémentaire	[mA]	2000; (AUX)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température de stockage	[°C]	-25...80
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Indice de protection		IP 67; (si les câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)



Module CompactLine AS-Interface

CompactM12 4 SB V4A

Tests / homologations

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Homologation UL	alimentation en tension	Class 2

Données mécaniques

Poids [g]	272
Boîtier	rectangulaire
Type de montage	câble plat AS-i à embrocher directement; Fixation par l'arrière
Dimensions [mm]	118,2 x 60 x 27
Matières	PA 6.6; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L); inserts filetés dans l'embase: inox (1.4404 / 316L); Joint torique: EPDM; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé; vis 1.4578 (acier inox / 316Cu)

Raccordement électrique

Raccordement au module	Câbles plats
------------------------	--------------

Accessoires


Accessoires en option	Insert en inox, pour montage en cas de forte sollicitation mécanique, E70402
-----------------------	--

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A



1	AS-i +
2	tension externe -
3	AS-i -
4	tension externe +
5	conducteur de protection (FE)