

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 电涌保护器



2906824

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906824>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电涌保护，包括一个保护插头和底座元件，内置状态指示灯和分断刀闸，用于2导线浮地本安信号回路，例如0(4) ... 20 mA电流循环，HART兼容。可用于高达SIL 3的安全相关电路。

优势

- 总宽度仅6 mm，节省空间并且降低成本
- 持续监控保护装置，还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
- 提供可定制完整产品范围，因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品
- 采用“热”插拔的保护模块，使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
- 采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器，因此信号在维护期间不会受到任何影响

商业数据

订货号	2906824
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CL2163
产品关键代码	CL2163
目录页面	页码152 (C-4-2019)
GTIN	4055626135861
单件重量（含包装）	67.5 g
单件重量（不含包装）	41.19 g
原产地	DE

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 电涌保护器

2906824

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906824



技术数据

产品属性

产品类型	测量和控制技术的电涌保护
产品系列	TERMITRAB complete
IEC 类别	C1
	C2
	C3
	D1
类型	DIN导轨模块，分体式，可分离
每模块的线对	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

额定电压 U_N	24 V DC
------------	---------

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺纹	M3
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 12

Ex数据

最大内部电容 C_i	可忽略
最大内部电感 L_i	可忽略
最大输入电流 I_i	400 mA (T4 / -40 °C ... +50 °C)
	250 mA (T4 / -40 °C ... +70 °C)
	350 mA (T6 / -40 °C ... +35 °C)
	100 mA (T6 / -40 °C ... +70 °C)
最大输入电压 U_i	30 V DC
接地的绝缘电压	> 180 V DC
环境温度（运行）	-40 °C ... 70 °C (有电流衰减)

尺寸

尺寸图	
-----	--

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 电涌保护器



2906824

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906824>

宽度	6.2 mm +0.1 mm
高度	105.8 mm
深度	100 mm (7.5 mm (含DIN导轨))

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级，符合UL 94	V-0
绝缘材料	PBT
外壳材料	PBT

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

保护电路

动作方向	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
最大持续电压U _C	30 V DC
额定电流	600 mA (40 °C)
U _C 时，有效工作电流I _C	≤ 5 μA
残流I _{PE}	≤ 1 μA
标称放电电流I _n (8/20) μs (线芯-线芯)	5 kA
额定放电电流I _n (8/20) μs (线芯-地)	5 kA
脉冲放电电流I _{imp} (10/350) μs (线芯-线芯)	0.5 kA
脉冲放电电流I _{imp} (10/350) μs (线芯-地)	0.5 kA
总放电电流I _{total} (8/20) μs	10 kA
电压保护水平U _p (线芯-线芯)	≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 55 V (C3 - 100 A)
电压保护水平U _p (线-地)	≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 1.05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 1.4 kV (C3 - 100 A)
电压保护水平U _p 静态 (线芯-线芯)	≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
电压保护水平U _p 静态 (线芯-接地)	≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 1.05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA)
响应时间t _A (线芯-线芯)	≤ 1 ns
响应时间t _A (线芯-地)	≤ 100 ns
输入衰减a _E ，对称。	典型值 0.3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω)
截止频率f _g (3 dB)，150 Ω 对称系统	典型值 940 kHz
电容 (线芯-线芯)	典型值 2 nF
每条路径的电阻	1.65 Ω ±20 %
电涌保护故障报警	带可视状态指示窗口
需要的最大备用保险丝	630 mA (FF)

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 电涌保护器



2906824

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906824>

冲击耐受力（线-线）	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
冲击耐受力（线-地）	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 500 A
脉冲复位时间（导线-导线）	≤ 700 ms
脉冲复位时间（导线-接地）	≤ 30 ms

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C
海拔	≤ 2000 m (amsl)
允许湿度（运行）	5 % ... 95 %

认证

一致性/认证

UL，美国／加拿大	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
-----------	--

标准和规范

标准/规格	EN 60079-0
注意事项	2018
标准/规格	EN 60079-11
注意事项	2012

EN 61643-21

标准/规格	EN 61643-21
注意事项	2001 + A1:2009 + A2:2013
标准/规格	IEC 60079-0
注意事项	2017
标准/规格	IEC 60079-11
注意事项	2008
标准/规格	IEC 61643-21
注意事项	2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012

安装

安装类型	DIN导轨: TH 35 - 7.5 mm
------	-----------------------



TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 电涌保护器

2906824

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906824



图纸




示意图

TTC-6P-1x2-M-EX-...-I									
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1				
	PFD _{AVG}	PFH	Used budget of SIL 2 SiF		PFD _{AVG}	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SiF	
			PFD _{AVG}	PFH				PFD _{AVG}	PFH
	3.88·10 ⁻⁵	6.90·10 ⁻⁹ 1/h	0.4 %	0.7 %	1.94·10 ⁻⁶	3.45·10 ⁻¹⁰ 1/h	5 %	0.2 %	0.3 %
				3.88·10 ⁻⁶	6.90·10 ⁻¹⁰ 1/h	10 %	0.4 %	0.7 %	
Calculation based on exida report, Phoenix Contact 16/06-072 R022 VAR2 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T _{proof} : 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99% Used standards IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific) IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)									

功能安全场景

图表



非防爆应用的衰减

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 电涌保护器



2906824

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906824>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906824>



CSA

认证ID: 70136717



DNV GL

认证ID: TAE000027G



UL认证

认证ID: FILE E 138168



CSAus

认证ID: 70136717

UAE-RoHS

认证ID: 22-06-16781

Functional Safety

认证ID: 16-06-072 R022 V4R3



IECEx

认证ID: IECEx BVS 16,0090X



cUL Listed

认证ID: FILE E 333250



UL认证

认证ID: FILE E 333250



ATEX

认证ID: BVS 16 ATEX E 125 X

INMETRO

认证ID: DNV 19.0077 X

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 电涌保护器



2906824

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906824>



NEPSI-EX

认证ID: GYJ20.1114X



CCC

认证ID: 2020322316000780



UKCA-EX

认证ID: DEKRA 23UKEX0110X

cCSAus

cULus Listed

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 电涌保护器



2906824

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906824>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171502

ETIM

ETIM 9.0	EC001625
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 电涌保护器



2906824
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906824>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	225f6216-1c4a-4006-b778-9a5dd6e3a256

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn