



TEGERA® 75



Pour en savoir plus

MANCHETTE ANTICOUPURES EN FIBRE KEVLAR®, NIVEAU D

Manchette de protection anticoupures avec résistance à la coupure de niveau D. Jauge 13, en fibre Kevlar®, polyester, spandex et fil de fibre d'acier. Pour un usage général, approuvée pour la manipulation de denrées alimentaires et résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C. Système de fixation unique sur la main pour un bon ajustement et un enfilage et retrait des gants facilités. À utiliser avec un gant approprié pour une protection complète.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Confortable • Niveau de protection de haute qualité • Respirant • Flexible	• Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C • Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Coupures, blessures abrasives, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail d'installation, travail d'ingénierie, travail en entrepôt, travail du métal, travail dans l'industrie du verre, travaux d'assainissement

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Food processing, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention lourde

SPÉCIFICATIONS

TYPE Manchettes contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, KEVLAR® fiber, Spandex, Fibre fil inox

LONGUEUR 420-490 mm

COLORIS Jaune

PIÈCES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage poignet élastique

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau D



RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 19.4 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Para-aramide, Polyester, Fibre fil inox, Elasthanne

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009



CARACTÉRISTIQUES



Protection contre les coupures

POINTURE	RÉF.	EAN
7	75-7	7340118438931
8	75-8	7340118348988
9	75-9	7340118349077
10	75-10	7340118349169

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com