

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9 iTL+ télérupt. silencieux 1P 16A 230VCA avec 1 intercalaire

A9C15032W

 Cette option circulaire permet d'éviter 4.995 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 iTL+
Type de produit ou équipement	Télérupteur
Nom de l'appareil	iTL+
Application de l'appareil	Standard
Pôles	1P + N
Position neutre	Gauche
Composition des contacts de pôles	1 NO
[In] courant nominal	16 A
Type de réseau	CA
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50 Hz

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Type de commande	Commande manuelle et à distance
Type de signal de commande	Impulsion
Fréquence de commutation	6 commutations/minute
Durée de l'impulsion	50 ms...1 s
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux 5 mA
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Consommation moyenne au maintien en VA	1,1 VA
Puissance d'appel en VA	11 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	84 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids du produit	70 g
Durée de vie électrique	AC-21: 5000000 cycle AC-22: 5000000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage haut ou bas 2 câble(s) 1,5 mm² rigide Borne du type à cage haut ou bas 2 câble(s) 1,5 mm² flexible avec embout Borne du type à cage haut ou bas 2 câble(s) 2,5 mm² rigide Borne du type à cage haut ou bas 2 câble(s) 2,5 mm² flexible sans embout Borne du type à cage haut ou bas 1 câble(s) 4 mm² rigide Borne du type à cage haut ou bas 1 câble(s) 4 mm² flexible sans embout
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m
Compatibilité produit	Sans auxiliaire

Environnement

Normes	EN 669-2-2
Labels qualité	NF
Niveau acoustique	30 dB
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture) IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...55 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,1 cm
Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	91,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	63
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,052 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	5 kg CO2 eq.
--	--------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Checked &
repacked by

