

Présentation du nouvel

Applicateur Thermofusible 3M™

Les applicateurs thermofusibles 3M™ nouvelle génération pour nos colles TC/TC-Q sont là.

La conception confortable et efficace de notre nouvel applicateur thermofusible 3M™ TC/TC-Q combine nos précédents modèles TC et Quadrack, tout en offrant des versions standard et basses températures pour vous permettre d'utiliser nos différentes colles. Ce nouvel applicateur est de qualité supérieure et très économique grâce à une nouvelle conception améliorée et légère.

Les caractéristiques améliorées comprennent une nouvelle poignée au toucher doux pour une utilisation plus confortable. La conception mise à jour intègre également un nouveau boîtier de chauffage qui chauffe la colle plus uniformément avant de la faire passer directement dans le pistolet, ce qui entraîne une application plus fluide.

Chauffe rapidement et encore plus facile à utiliser.

- ▶ Chauffe en seulement six minutes à partir de la température ambiante
- ▶ Gâchette réglable pour différentes sorties par pression sur la gâchette ou pour s'adapter à différentes tailles de main
- ▶ Profil étroit pour une meilleure visibilité de la buse pour plus de précision
- ▶ La base robuste maintient l'outil droit lorsqu'il n'est pas utilisé afin que la colle ne coule pas
- ▶ Des ailerons peuvent être ajoutés pour un stockage latéral sans coulures de colle
- ▶ La buse se nettoie facilement ; la base est également un outil de réglage de la buse
- ▶ Le chauffage autorégulateur PTC permet des modèles qui fonctionnent sur des tensions de 110 à 230 V
- ▶ Aucun convertisseur Quadrack nécessaire ; échangez facilement un bâton de colle thermofusible de type Q ou TC




Les bases en un coup d'œil.

Applicateur industriel de taille moyenne de 15,875 mm avec chambre de chauffage éco conçue pour une faible consommation d'énergie. Robuste et facile à utiliser pour un rendement moyen. Temps de préchauffage de six minutes, avec interrupteur marche/arrêt lumineux.

Idéal pour diverses applications industrielles :



Large éventail d'applications de travail du bois, avec un bon rendement et un fonctionnement fluide.



Assemblage du produit avec un profil fin pour aider les opérateurs à appliquer la colle avec plus de précision.



Applications de fermeture et d'emballage de cartons, avec une conception robuste et fiable résistant à une utilisation répétée.

Informations de commande

Produit	Température	Référence	Tension	Type de connecteur	Taille de la colle	Chauffage	Contrôle de la température	Température de fonctionnement	Câble d'alimentation	Emballage
Applicateur thermofusible 3M™ TC/TC-Q, GEN II	Basse	7100255832	110-230 V	Europe	15,875	PTC	Chauffage autorégulateur	130 °C	3 m	Boîte en carton (10 par carton)
	Standard	7100255953						190 °C		
Applicateur thermofusible 3M™ TC/TC-Q, GEN II	Basse	7100255955	110-230 V	Royaume-Uni	15,875			130 °C		
	Standard	7100255954								



Scannez ou cliquez pour en savoir plus.



Sélection et utilisation du produit : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M dans une application donnée. Par conséquent, le client est seul tenu responsable de l'appréciation correcte (y compris, mais sans s'y limiter, l'aptitude à l'emploi et la pertinence de l'application), de la sélection et de l'utilisation des produits 3M. Les produits de sécurité doivent toujours être sélectionnés et utilisés conformément à toutes les réglementations et normes applicables (par ex. OSHA, ANSI et autres), après avoir procédé à une évaluation appropriée des risques. Le défaut d'apprécier, de sélectionner et d'utiliser correctement un produit 3M peut entraîner des blessures, des maladies, la mort et/ou des dommages matériels. Mettez au rebut les buses de pulvérisation usées, la peinture ou les revêtements résiduels, les conteneurs ou matériaux utilisés et les PPS conformément aux réglementations locales.

Garantie, limite de recours et exonération : À moins qu'une garantie supplémentaire ne soit spécifiquement mentionnée sur l'emballage ou dans la documentation du produit 3M applicables (auquel cas ladite garantie prévaut), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme à la spécification de produit 3M applicable au moment où 3M expédie le produit. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU RÉSULTANT DE PRATIQUES, COUTUMES OU USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est alors, au choix de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement au prix d'achat.

Limitation de responsabilité : À l'exception du recours limité indiqué ci-dessus, et sauf si la loi l'interdit, 3M ne saurait être tenue responsable d'aucune perte ni d'aucun dommage directs, indirects, spécifiques, accessoires ou consécutifs (y compris, mais sans s'y limiter, des manques à gagner ou opportunités commerciales manquées) découlant du produit 3M, quelle que soit la nature du droit exercé, qu'elle soit fondée sur la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

3M est une marque déposée de la société 3M. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
© 3M 2022. Tous droits réservés. OMG314395.