




MHS2, Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-25D

Fiche technique

General series information

- Pince pneumatique à 2 doigts et à serrage parallèle
- Deux doigts
- Alésages : 16, 20, 30, 32, 40, 50, 63 (mm)
- Compatible avec les détecteurs




Pince, prise externe, double effet avec aimant intégré sur le piston

Spécifications standards



Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Caractéristiques spéciales	Sans
Alésage	25mm
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Détecteur	Sans détecteur
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE	0.2 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Répétitivité	±0.01 mm
Fluide compatible	Air
Lubrification	Sans lubrification
Effort de maintien effectif par doigt, externe (0.5 MPa)	63 N
Effort de maintien effectif par doigt, innen (0.5 MPa)	71 N
Course ouverture/fermeture (deux côtés)	6 mm
Type	Double effet
Poids	0.134 Kg

Dimensions



Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions



Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Remarques
1	Corps	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Piston	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
3	Câme	Acier	Traitement thermique
4	Doigt	Acier	Traitement thermique
5	Obturateur	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
6	Plaque d'extrémité	Acier inox	
7	Vis du piston	Acier inox	

Rep.	Désignation	Matière	Remarques
8	Aimant	Caoutchouc synthétique	
9	Circlip de type C	Acier	Nickelé
10	Joint de piston	NBR	
11	Joint de tige	NBR	
12	Joint	NBR	
13	Joint	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[MHS_FR.pdf](#)