


Datenblatt:

**Silikon Isolierschlauch -60°C - 200°C Ø16mm
2.5kV 2m weiss**

Die Silikonisolierschläuche besitzen hervorragende mechanische und elektronische Eigenschaften bei einem thermischen Anwendungsbereich von -60°C - 200°C. Die Schläuche sind geeignet zur Isolierung von Drähten und Litzen, Isolierung von Spulenanschlüssen und zur Isolierung von Zuleitungen in thermischen Apparaten. Die Durchschlagsfestigkeit beträgt 2.5 KV und ist selbstlöschend nach VW-1.

Artikelnummer	06 27616
EAN	7611007140335 
Einheits Nr.	
Einheit	STK
Verpackungseinheit	50
Verpackungsmasse	10.0 x 22.0 x 3.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.100 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifr.	70199090



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Isolierschlauch
Marke	STEFFEN
Modell	16 mm
Produktefarbe	Weiss
Hauptwerkstoff	Silikon
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Einsatztemperaturbereich	-60...+200 °C
Sicherheitsfunktionen	schwer entflammbar, glasfaserverstärkt
Zusatzfunktionen	Durchschlagsspannungsfestigkeit: 2.5 kV
Zusatzfunktionen	witterungsbeständig
Zusatzfunktionen	elastisch
Produkthöhe	200 mm
Produktbreite	90 mm
Produkttiefe	20 mm
Gewicht netto	0.090 Kg
Verpackungsart	Polybeutel mit Eurolochung