

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9 C120H Disjoncteur Modulaire 1P 125 A, courbe C, 15 kA

A9N18448W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.455 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 C120
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	C120H
Application de l'appareil	Distribution
Description des pôles	1P
Nombre de pôles protégés	1
[In] courant nominal	125 A à 30 °C
Type de réseau	CA
Technologie du déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	30 kA Icu à 130 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 20 kA Icu à 12 V CC conforme à EN/IEC 60947-2 20 kA Icu à 125 V CC conforme à EN/IEC 60947-2 15 kA Icu à <= 144 V CC conforme à EN/IEC 60947-2 15 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 15000 A Icn à 230...400 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1 4,5 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz IT conforme à EN/IEC 60947-2 30 kA Icu à 12 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2
Normes	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1
Certifications du produit	EAC

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	380...415 V CA 50/60 Hz 125 V CC <= 144 V CC 12 V CC 220...240 V CA 50/60 Hz 230...400 V CA 50/60 Hz 130 V CA 50/60 Hz 12 V CA 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5...10 x In

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	15 kA 50 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 130 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 50 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 2,25 kA 50 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 7500 A 50 % se conformer à EN/IEC 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz 20 kA 100 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 12 V CC 15 kA 100 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - <= 144 V CC 20 kA 100 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 125 V CC 15 kA 50 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 12 V CA 50/60 Hz
Classe de limitation	3 se conformer à EN/IEC 60947-2
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN/IEC 60947-2
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Non
Pas de 9 mm	3
Hauteur	81 mm
Profondeur	73 mm
Largeur	27 mm
Poids du produit	0,205 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	5000 cycle conforme à CEI 60947-2
Description des options de verrouillage	Poignée scellable avec diamètre câble 0,7mm en position OFF ou ON
Mode de raccordement	Borne du type à cage1...50 mm² rigide Borne du type à cage1,5...35 mm² flexible
Longueur de dénudage des fils	15 mm
Couple de serrage	3,5 N.m
Protection différentielle	Sans

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-2
Catégorie de surtension	IV
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...60 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,7 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,6 cm
Poids de l'emballage (Kg)	193,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,8 cm
Largeur de l'emballage 2	9,6 cm
Longueur de l'emballage 2	33,3 cm
Poids de l'emballage 2	2,386 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	14,803 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0.5 kg CO2 eq.
--	----------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

