Brand of NTN corporation

Données techniques

UCFCE210

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC210G2, FCE210

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	25,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	13 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	31,6 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein	3 mm

UCFCE210
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
B - Largeur Bague Intérieure	51,6 mm
d - Diamètre arbre	50 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	-1 mm
G - Graisseur	M8x1
H3 - Diamètre de centrage	110 mm
J - Distance entre trous de fixation	135 mm
L - Largeur / diamètre du logement	165 mm
N - Dimension trou de fixation	14 mm
S - Distance face / centre du palier	19 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	35100000 mN
C0 - Capacite de charge statique	23200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	2,2 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	22 N-m