



Pushing Performance  
Since 1945

# Han E-SMC-MC-GT-CRT-0.14-0.37 mm²/26 AWG



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 订货号 | 09 33 000 6327                           |
| 规格  | Han E-SMC-MC-GT-CRT-0.14-0.37 mm²/26 AWG |

## 标识

|      |                    |
|------|--------------------|
| 类别   | 插针                 |
| 系列   | Han E <sup>®</sup> |
| 插针类型 | 压接针                |

## 版本

|      |     |
|------|-----|
| 接线方式 | 压接针 |
| 公母类型 | 公头  |
| 制造过程 | 车削针 |

## 技术参数

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 导体截面积 | 0.14 ... 0.37 mm² |
| 导体截面积 | AWG 26 ... AWG 22 |
| 额定电流  | ≤16 A             |
| 接触电阻  | ≤1 mΩ             |
| 剥线长度  | 7.5 mm            |

## 材料特性

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 材料 ( 插针 )  | 铜合金                       |
| 表面 ( 插针 )  | Han <sup>®</sup> -GoldTec |
| RoHS       | 符合豁免标准                    |
| RoHS 豁免    | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %       |
| ELV 状态     | 符合豁免标准                    |
| China RoHS | 50                        |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅                                    |

规格和认证

|    |             |
|----|-------------|
| 规格 | IEC 60664-1 |
|    | IEC 61984   |

商业数据

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 包装尺寸    | 100                |
| 净重      | 1 g                |
| 原产国     | 德国                 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990           |
| GTIN    | 5713140050235      |
| ETIM    | EC000796           |
| eCl@ss  | 27440204 工业插头连接器接触 |