


MPT 1,5/S BU - 微型直通式接线端子



3248101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248101>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



微型直通式接线端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 17.5 A，连接量: 2，接线方式: 直插式连接，第一层，额定接线容量: 1.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 1.5 mm²，安装方式: NS 15，颜色: 蓝色

优势

- 设计紧凑，可节省大量空间
- 单个桥接并，应用更灵活
- 各接线点均配有标识槽，布局清晰
- 免工具的直插式连接技术，无需维护，节省导线连接时间
- 适用于所有通用测试探针的测试装置

商业数据

订货号	3248101
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2261
产品关键代码	BE2261
目录页面	页码109 (C-3-2015)
GTIN	4046356768702
单件重量 (含包装)	2.963 g
单件重量 (不含包装)	2.963 g
原产地	PL

MPT 1,5/S BU - 微型直通式接线端子



3248101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248101>

技术数据

产品属性

产品类型	微型连接器
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.56 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	1.5 mm²

第一层

剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A1 / B1
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
横截面 AWG	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 1 mm²
标称电流	17.5 A
最大负载电流	17.5 A
额定电压	500 V
额定横截面	1.5 mm²

第一层 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.25 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.34 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm² ... 1 mm²

Ex数据

MPT 1,5/S BU - 微型直通式接线端子



3248101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248101>

额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-60 °C ... 110 °C
Ex认证附件	3248120 D-MPT 1,5/S
	1204504 SZF 0-0,4X2,5
	3022263 CLIPFIX 15
桥接列表	插拔式桥接件 / FBS 2-3,5 / 3213014
	插拔式桥接件 / FBS 3-3,5 / 3213027
	插拔式桥接件 / FBS 4-3,5 / 3213030
	插拔式桥接件 / FBS 5-3,5 / 3213043
	插拔式桥接件 / FBS 10-3,5 / 3213056
	插拔式桥接件 / FBS 20-3,5 / 3213069
桥接数据	14.5 A (1.5 mm ²)
防爆温度上升	40 K (14.5 A / 1.5 mm ²)
用于使用桥接件进行桥接	352 V
- 不相邻的接线端子之间桥接	220 V
- 切割至所需长度的桥接	166 V
- 切割至所需长度的桥接, 带盖板	352 V
额定绝缘电压	320 V
输出	(永久)

Ex等级 常规

标称工作电压	352 V
额定电流	14.5 A
最大负载电流	14.5 A
接触电阻	1.6 mΩ

Ex 连接数据 概述

额定横截面	1.5 mm ²
额定接线容量AWG	16
刚性接线容量	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
接线容量AWG	26 ... 16
柔性接线容量	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
接线容量AWG	26 ... 16

尺寸

宽度	3.5 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	33.55 mm
NS 15深度	28.1 mm

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I

MPT 1,5/S BU - 微型直通式接线端子



3248101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248101>

绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 15
------	-------

MPT 1,5/S BU - 微型直通式接线端子



3248101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248101>

图纸

电路图



MPT 1,5/S BU - 微型直通式接线端子



3248101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248101>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248101>

CSA 认证ID: 2030668				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 C	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 D	600 V	5 A	26 - 14	-

CB IECEE-CB方案 认证ID: DE1-62773				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	500 V	17.5 A	-	- 1.5

EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
-----------------------------------	--	--	--	--

cULus 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 C	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 D	600 V	5 A	26 - 14	-

VDE 认证ID: 40040312				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	500 V	17.5 A	-	0.14 - 1.5

DNV 认证ID: TAE00003J4				
-------------------------	--	--	--	--

MPT 1,5/S BU - 微型直通式接线端子



3248101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248101>

 **IECEx**
认证ID: IECEx SEV14.0010U

	 ATEX 认证ID: SEV14ATEX0140U			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	352 V	14.5 A	-	0.14 - 1.5

 **CCC**
认证ID: 2020322313000629

 **UKCA-EX**
认证ID: CML 22UKEX1228U

 **IECEx**
认证ID: IECEx SEV14.0010U

 **EAC Ex**
认证ID: KZ 7500525010101950

MPT 1,5/S BU - 微型直通式接线端子



3248101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248101>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MPT 1,5/S BU - 微型直通式接线端子



3248101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248101>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn