

CK2,5-ED-1,50ST AG - 压接插针

1663608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663608>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，触点直径: 2.5 mm，车削，针式插头，插针材料: 铜合金，触点表面: 镀银，接线容量: 1.5 mm² ... 1.5 mm²，AWG 16

商业数据

订货号	1663608
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AF7AID
产品关键代码	AF7AID
目录页面	页码509 (C-2-2019)
GTIN	4017918123413
单件重量（含包装）	1.294 g
单件重量（不含包装）	1.323 g
原产地	DE

CK2,5-ED-1,50ST AG - 压接插针

1663608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663608>



技术数据

说明

概述	用于HC-M-06...、HC-M-HV-、HC-M-08-、HC-M-20-、HC-A...、HC-B...、HC-BB...、HC-BBB...和HC-HV插芯
----	--

安装

组装说明	压接连接的质量遵循DIN EN 60352-2标准。
------	----------------------------

产品属性

产品类型	压接插针
系列	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB
型号	HC-Q
	HC-COM
	对应各自的针式插针
触点类型	车削

连接数据

连接方式	压接
触点类型	针式插头
连接系统	压接
导线横截面	1.5 mm² ... 1.5 mm²
可连接导线横截面AWG	16
单根电线的剥线长度	7.5 mm (HC-M-HV...中，长9.5mm)
柔性导线横截面	1.5 mm² ... 1.5 mm²

材料规格

接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀银

尺寸

机械特性	
接点直径	2.5 mm

机械特性

CK2,5-ED-1,50ST AG - 压接插针



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663608>

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

CK2,5-ED-1,50ST AG - 压接插针


1663608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663608>



图纸

尺寸图



尺寸图

CK2,5-ED-1,50ST AG - 压接插针



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663608>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663608>



EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC
认证ID: EAC-Zulassung

CK2,5-ED-1,50ST AG - 压接插针

1663608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663608>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-1,50ST AG - 压接插针

1663608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663608>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

EF3.0 气候变化

CO2e 千克	0.03千克二氧化碳当量
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn