Produktdatenblatt

Spezifikationen



RJ45-Buchse, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, Ethernet, RJ45, Steckverbinder, Metall-Schutzkappe

XB5PRJ45SP2

EAN Code: 3606487673200

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp	RJ45-Buchse
Kurzbezeichnung des Geräts	XB5P
Blendenmaterial	Kunststoff
Haltekragenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	22,5 mm
Verkauf je unteilbare Menge	1
Unterkategorie	Metall-Schutzkappe

Zusatzmerkmale

Dicke	1…6 mm
Integrierte Verbindungsart	RJ45 Ethernet 10 Gbit/s
Mindestanzahl der Matching-Vorgänge	750 Zyklen
[M] Anzugsdrehmoment	2,2 Nm
Bemessungsspannung	5 V
[In] Bemessungsstrom	1,5 A
Bemessungsleistung in W	7,5 W
Höhe	44,5 mm
Breite	31,5 mm
Tiefe	39,4 mm
Produktgewicht	0,034 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP66 Frontseite: entspricht IEC 60529 IP67 Frontseite: entspricht IEC 60529 IP69 Frontseite: entspricht IEC 60529 IP20 Rückseite: entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C
Vibrationsfestigkeit	5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Produktzertifizierungen	UL-gelistet CSA

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,200 cm
VPE 1 Breite	4,200 cm
VPE 1 Länge	3,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	38,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	168
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,862 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**88**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative











