



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Unité d'extension

Complémentaires

Nombre de ports	1 port CAN - 1 connecteur débrochable 3 broches à vis
[Us] tension d'alimentation	24 V +/- 10 % CA 20...38 V CC
Puissance consommée en W	30 W à 24 V CC
Puissance consommée maximale en VA	30 VA à 24 V CA
Type d'afficheur	Sans afficheur
Catégorie de surtension	I
Support de montage	Rail DIN
Largeur	72 Mm
Hauteur	113 Mm
Profondeur	60 Mm
Poids du produit	0,119 Kg

Environnement

Certifications du produit	CE[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]cURus
Normes	EN 60730-1 EN 60730-2-9 UL 60730-1 UL 60730-2-9 CAN/CSA-E60730-1 CSA E60730-2-9 CEI 6100-4-2 CEI 6100-4-3 CEI 6100-4-4 CEI 6100-4-5 CEI 6100-4-6 CEI 6100-4-11 EN 60068-2-27 EN 60068-2-6 Fc UL94 (matériel V0)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...65 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-30...70 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606481893307
Rentabilité	Non
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	12,500 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	194,000 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	1,830 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Empreinte carbone du cycle de vie total	255 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	15.82672706282223
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	16 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.05065850890316906
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.03259169612977602
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	239.1900048061637

Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5]	239 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Empreinte carbone de la fin de vie	0.2805969816664054
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.3 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	255
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	Cfaa6a37-1c44-4d80-a86b-5c48146e6db4
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 🔗
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 🔗
Mise à jour	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**