

Leuchtmelder

17-000351

Vertrieb durch
Rs-online<https://rs-online.eao.com/component/17-000351...>

Ihr Produkt:



17-000351 Leuchtmelder

FRONT

Frontabmessung:	Ø 7 mm
Frontform:	rund
Reflektor:	Metall, glanzverchromt, superflach

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 6 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Linse:	flach
Leuchtmittel Farbe:	Grün

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung:	24 V AC/DC ± 10 %
Betriebsstrom:	15 mA ± 15 %
Lichtstärke:	6 mcd
Polarität:	Anode (+) Messingflachstecker Kathode (-) verzinnter Flachstecker

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Steckanschluss, 2 x 0,5 mm
Anzugsdrehmoment:	Befestigungsmutter max. 0,2 Nm

Gewicht: 0.003 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart: IP40 frontseitig, IP65 frontseitig, gemäss IEC 60529

Einsatztemperatur: – 20 °C ... + 60 °C

Lagertemperatur: – 25 °C ... + 80 °C

ZERTIFIKATE

Approbationen: UL

Konformitäten: 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (230 VAC)

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung: Leuchtmelder, Ø 6 mm, Ø 7 mm, rund, Steckanschluss, 2 x 0,5 mm, Grün


Leuchtmittel Art: Single-LED

Hinweise: Anschlüsse: Messingflachstecker = Anode (+); verzinnter Flachstecker = Kathode (-)
IP67 frontseitig zwischen LED und Reflektor, sowie zwischen Reflektor und Frontplatte bei Verwendung der mitgelieferten Dichtung.
Der Kunststoff ist nur bedingt chemikalienbeständig.


Schaltschemas:



Einbauöffnungen:



Abmessungen:



A = innen
B = aussen
C = superflach