



FAG

UCF204

Corps de roulement à bride

Palier applique UCF

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
L	86 mm	Largeur de bride
U	33,3 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	13.600 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	6.600 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	345 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,596 kg	Poids

Cotes de montage

J	64 mm	Distance trous de fixation
N	12 mm	Trou de fixation
N ₁	64 mm	Distance trous de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	25,5 mm	Hauteur logement
A ₁	12 mm	Épaisseur de bride
A ₂	15 mm	Distance piste
B	31 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
F204	Corps de palier
UC204	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.