

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Resi9- interrupteur diff. - 4P - 63A - 30mA - Type AC-peignable

R9PRC463W

 Cette option circulaire permet d’éviter 4.198 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gamme                                         | Resi9                                    |
| Nom du produit                                | Resi9 XP ID                              |
| Type de produit ou équipement                 | Disjoncteur différentiel (RCCB)          |
| Description des pôles                         | 4P                                       |
| Position neutre                               | Gauche                                   |
| [In] courant nominal                          | 63 A à 30 °C se conformer à EN/IEC 61008 |
| Type de réseau                                | CA                                       |
| Sensibilité du différentiel                   | 30 mA se conformer à EN/IEC 61008        |
| Temporisation protection différentielle       | Instantané                               |
| Classe de protection différentielle           | Type AC                                  |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture       | Im 500 A se conformer à EN/IEC 61008     |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | Inc 3 kA                                 |
| Labels qualité                                | NF                                       |

### Complémentaires

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Fréquence du réseau                        | 50 Hz             |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 400 V CA 50 Hz    |
| [UI] tension assignée d'isolement          | 440 V             |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV              |
| Coupure pleinement apparente               | Oui               |
| Courant de pointe                          | 250 A             |
| Type de commande                           | Par maneton       |
| Signalisation locale                       | Indication ON/OFF |
| Mode d'installation                        | Encliquetable     |
| Support de montage                         | Rail DIN          |
| Pas de 9 mm                                | 8                 |
| Hauteur                                    | 81 mm             |
| Largeur                                    | 72 mm             |
| Profondeur                                 | 73 mm             |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids du produit              | 350 g                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur d'encastrement     | 43,5 mm                                                                                                                                                                                          |
| Couleur                       | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                 |
| Durée de vie mécanique        | 20000 cycle                                                                                                                                                                                      |
| Durée de vie électrique       | 10000 cycle                                                                                                                                                                                      |
| Mode de raccordement          | Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...35 mm² - rigide<br>Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm² - flexible<br>Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm² - flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils | 15 mm pour haut ou bas connexion                                                                                                                                                                 |
| Couple de serrage             | 3,5 N.m haut ou bas                                                                                                                                                                              |

## Environnement

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Normes                                         | EN/IEC 61008                                        |
| Certifications du produit                      | CE                                                  |
| Degré de protection IP                         | IP20                                                |
| Degré de pollution                             | 2                                                   |
| Compatibilité électromagnétique                | Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à CEI 61008 |
| Tropicalisation                                | 2 se conformer à CEI 60068-1                        |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C                                        |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C                                          |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...80 °C                                         |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,200 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 12,800 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 408,000 g |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 3,568 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 4 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|--------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

