

Outillage général / Tournevis - Clés mâles - Embouts de vissage / Tournevis / Tournevis manche bois pour vis à fente / ATH - Tournevis manche bois pour vis à fente - lame forgée

## ATH.10X200 - 3148510116006

ATH - Tournevis manche bois pour vis à fente - lame forgée -




- Lame traversante permettant, à l'aide de chocs légers, de "décoller" une vis bloquée.
- Zone de frappe élargie par bouchon métallique.
- Lame ronde forgée et traitée sur toute sa longueur.
- Liaison manche-lame par ailettes.
- Présentation : brunie.

### Normes

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

### Caractéristiques techniques

Poids (g) : 222



Diamètre (mm) : 32  
Diamètre d1 x L1 (mm) : 9 x 200  
Longueur L [mm] : 330  
Longueur L2 [mm] : 130  
Epaisseur E : 1,6  
A [mm] : 10,0



