



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB7
Tipo di prodotto o componente	Lampada spia
Nome abbreviato	XB7
Diametro di montaggio	22 mm
Vendita quantità indivisibile	10
Informazioni supplementari operatore	Con gemma liscia
Sorgente luminosa	A incandescenza (lampadina non inclusa)
Tipologia del prodotto	Monolithic product

Caratteristiche tecniche

Altezza	29 mm
Larghezza	29 mm
Profondità	54 mm
Descrizione morsetti ISO n°1	(X1-X2)PL
Peso prodotto	0,018 kg
Categoria di sovratensione	Classe II IEC 60536
Montaggio dispositivo	Foro di fissaggio 22,5 mm 22,3 +0,4/0 EN/IEC 60947-5-1
Interasse di fissaggio	>= 30 x 40 mm pannello del supporto metallo 1...6 mm >= 30 x 40 mm pannello del supporto plastica 2...6 mm
Tipo di fissaggio	Dado di fissaggio sotto la testa 2...2,4 Nm
Forma della testa	Circolare
Colore testa	Rosso
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità cavo EN/IEC 60947-1 Connettori Faston 6,35 x 2,8 mm EN/IEC 60947-1 Connettori con capocorda a forcella 6,5 mm EN/IEC 60947-1 Morsetti di fissaggio a vite <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo EN/IEC 60947-1
Coppia di serraggio	0.8...1.2 Nm EN 60947-1
Forma della testa (vite)	Testa a croce JIS NO 1 Testa a croce Philips no 1 Testa a croce pozidriv No 1 Scanalato piatto Ø 4 mm Scanalato piatto Ø 5,5 mm
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V 3 EN/IEC 60947-1

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV EN/IEC 60947-1
Tipo di segnalazione	Fisso
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Diretto
Tensione nominale di alimentazione [Us]	<= 250 V
Codice compatibilità	XB7

Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura di stoccaggio	-40...70°C
Temperatura ambiente di funzionamento	-25...55°C
Grado di protezione IP	IP20 lato posteriore IEC 60529 IP54 parte anteriore IEC 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
Norme di riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
Resistenza alle vibrazioni	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	50 gn 11 ms half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
Compatibilità elettromagnetica	Emissione campo di disturbo classe B EN 55011

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------