

NUMBER C-917728

METRIC

三角度 (3rd ANGLE PROJECTION)







表1
TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI : UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

- 注 記:
- 製品規格: 108-5459
 - 適用基板厚: 1.6mm
 - 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917692
リセコンタクト: 917683
917684
 - キンク位置は表2参照
 - 適用基板穴寸法: FIG. 1 参照
 - 適用基板穴径
パンチ加工穴: $0.9^{+0.1}_{-0}$
ドリル加工穴: $1.1^{+0.05}_{-0}$

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
--AMP 又は -- OR AMP	中国 CHINA(PRC)
±AMP 又は ± OR AMP	韓国 KOREA





表2
TABLE 2

回路番号 CIRCUIT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
キンク形状 TYPE OF KINK FORM	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-	-	-	-

WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	B	2-917728-1
WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	B	917728-1
BOSS ボス	KINK FORM キンク加工	COLLOR 色 関	Pos. 極数	PART NO. 型番

- NOTES:
- PRODUCT SPEC. : 108-5459
 - APPLICABLE P.C.B THK. : 1.6mm
 - MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING : 917692
REC. CONTACT : 917683
917684
 - KINKING POSITION (SEE TABLE2)
 - APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
 - APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: $0.9^{+0.1}_{-0}$
DRILLED HOLE: $1.1^{+0.05}_{-0}$
 - SEE TABLE3

D	変更 (FJ00-0076-03)	N.Y	M.S	2APR 03	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	
C	変更 (FJ00-0840-97)	N.N	Y.K	10. JAN. '97	--- mm ² (AWG -)	--- mm φ	
B	変更 (FJ00-5112-96)	N.N	Y.K	29.11.96	材質 (MATERIAL) SEE TABLE 1	仕上 (FINISH) SEE TABLE 1	
A	変更 (FJ00-4220-96)	A.O	Y.K	14. MAY. '96	表1参照	表1参照	
O	作成 (FJ00-2624-95)	Y.N	Y.K	29. MAY. '95	DR. Y. NOGUCHI	DE. Y. NOGUCHI	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	OR	CHK	DATE	CHK. Y. KASHIWA	APP. Y. KASHIWA	

tyco Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		LOC	番号 (No.)
10mm ±0.2	30mm ±0.25	A3 J	C-917728
30mm ±0.3	100mm ±0.3	尺 (SCALE)	REV. D
1/3	3-1	SHEET	1 OF 1