


NIVEAU LASER MULTILIGNES 3x180°- FAISCEAUX VERTS - USB-C

CHARGEMENT USB-C avec batteries Li-ion intégrées

- Batteries Li-ion avec technologie POWERSTACK™
- Autonomie minimum de 8 heures
- Chargement par câble USB-C : 80% charge en 30 minutes (45W PD)
- Le laser peut être utilisé lors du chargement



TRÈS PERFORMANT

- Diodes haute visibilité pour une visibilité très nette des faisceaux
- Précision +/- 3 mm à 10 m
- 30 M / 100 M avec cellule de détection

PRÉCIS

Vis d'alignement fin pour un positionnement simple et rapide du faisceau sur les repères de l'utilisateur

PRATIQUE

Indicateur du niveau de batterie pour savoir si besoin recharge en un coup d'œil

S'ADAPTE AUX CONDITIONS DU CHANTIER

Avec 3 ajustements intensité lumineuse des faisceaux pour gagner en autonomie ou pour affiner le faisceau selon la nature du matériaux support (acier inox...)

SE FIXE N'IMPORTE OÙ

- Accroche facile avec support magnétique pivotant très puissant
- Filetage intégré pour trépied de ¼" et 5/8"

POLYVALENT

Bouton changement facile de modes entre pente manuelle / auto-nivellement / blocage pendule

RÉSISTANT

- Vitres montées sur un joint support caoutchouc
- IP65 (poussière et jet eau basse pression)
- Test chute 1 m
- Batterie protégée dans la base en polycarbonate GF10 (très résistant et stabilité température et UV)



Livré avec étui souple compact, support mural, Câble USB-C.
Prise non incluse

DCLE14301GB-XJ

5 035 048 810 804