



PRODUCT-DETAILS

T4H 250 BREAKING PART 3p F F

T4H 250 BREAKING PART 3p F F

概要信息	
产品型号	T4H 250 BREAKING PART 3p F F
产品ID	1SDA054559R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644555979
目录说明	T4H 250 BREAKING PART 3p F F
详细描述	BREAKING PART TMAX T4H 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

ABB EcoSolutions	
环境信息	9AKK10103A1057

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template	Document availability on demand

(CMRT)

Toxic Substances	9AKK108467A8326
Control Act - TSCA	

订货信息

欧洲商品编号(EAN)	8015644555979
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	105 mm
产品净高	162 mm
产品净深	103.5 mm
产品净重	2.35 kg

包装信息

1级包装单元	1 piece
1级包装宽度	248 mm
1级包装高度	240 mm
1级包装长度	285 mm
1级包装 总重	2.5 kg
1级包装 EAN	8015644555979

其他信息

产品系列	SACE Tmax T
产品	Moulded Case Circuit Breaker
产品应用类型	Breaking Part
适用于	T4
适用产品系列	Moulded Case Circuit Breakers
安装方式	F

技术参数

设备	Breaking Part
电气寿命	8000 cycle 120 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 240 cycles per hour
极数	3
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	8 kV
额定绝缘电压 (U _i)	1000 V
额定工作电压	690 V AC 750 V DC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA

	(690 V) 40 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(220 V AC) 100 kA
	(230 V AC) 100 kA
	(380 V AC) 70 kA
	(400 V AC) 70 kA
	(415 V AC) 70 kA
	(440 V AC) 65 kA
	(500 V AC) 50 kA
	(690 V AC) 40 kA
	(250 V DC) 2 Poles in Series 70 kA
	(500 V DC) 2 Poles in Series 50 kA
	(750 V DC) 3 Poles in Series 36 kA
额定持续电流 (I _N)	250 A
短路性能等级	H
标准	IEC
壳架等级	T4
端子连接类型	Fixed Circuit-Breakers Front
最大测试电压 (U _{test})	3500 V
工频实验电压1分钟	3500 V

认证及声明（文件编码）

数据手册，技术资料	1SDC210004D0203
符合性声明 - CE	9AKK106713A5540
GL认证	1SDL000163R0061
说明书和手册	1SDH000436R0001
说明书和手册（第2部分）	ITSCE-RH0100001

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
对象分类代码	Q
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 塑壳断路器 → Tmax T

