

产品参数表

规格



分励线圈 SHT - 220 V AC - for EZD160/250

EZDSHT200AC

主要信息

产品系列	EZD
产品类型	瞬动电压线圈
产品短名	SHT

补充信息

电压脱扣类型	分励脱扣
控制回路电压 [Uc]	220 V AC 50/60 Hz
脱扣电压范围	0.7 Un 脱扣
功耗	30 VA
安装类型	内置式
响应时间	50 ms
接线端子	螺栓连接 in 1.5 mm²

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.23 cm
Package 1 Width	6.96 cm
Package 1 Length	8.74 cm
Package 1 Weight	79.0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	105
Package 2 Height	25.0 cm
Package 2 Width	30.6 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	9.0 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	1680
Package 3 Height	106.0 cm
Package 3 Width	62.0 cm
Package 3 Length	80.5 cm

免责声明：本文档不构成要约，不用于确定使用产品的适用性或可靠性。

Package 3 Weight	140.784 kg
------------------	------------

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明](#) >

环境足迹

碳足迹 (kg CO2 eq.)	1
------------------	---

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	符合例外情况
REACH法规	REACH 声明

Use Again

重新包装和再制造

回收	No
----	----