


ZFK4DSA 1,5-5,08-32 - PCB端子

1731905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1731905>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印制电路板终端，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 400 V，额定横截面: 1.5 mm²，电位数: 128，行数: 4，每行位数: 32，产品系列: ZFK4DS(A) 1,5，针距: 5.08 mm，接线方式: 回拉式弹簧连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 45°，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针 [P]: 3.4 mm，每个电势的焊针数量: 1，包装类型: 纸箱包装

优势

- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 可通过固定螺丝刀打开夹线位，从而方便地连接导线
- 多层导线连接，可达到较高的接触密度
- 通过侧面的锁扣可以组合不同位数

商业数据

订货号	1731905
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AALMEA
产品关键代码	AALMEA
GTIN	4046356158718
单件重量（含包装）	242.2 g
单件重量（不含包装）	230.398 g
原产地	IN

ZFK4DSA 1,5-5,08-32 - PCB端子

1731905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1731905>



技术数据

产品属性

产品类型	印制电路板终端
产品系列	ZFK4DS(A) 1,5
产品线	COMBICON Terminals S
类型	连接器可组合
位数	32
针距	5.08 mm
连接量	128
行数	4
电位数目	128
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	1

电气特性

特性

额定电流 I_N	12 A
额定电压 U_N	400 V
额定电压(III/3)	250 V
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电压(III/2)	400 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电压 (II/2)	630 V
额定电涌电压(II/2)	4 kV

连接数据

连接技术

类型	连接器可组合
额定横截面	1.5 mm²

导线连接

连接方式	回拉式弹簧连接
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 14
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm² ... 1.5 mm²
剥线长度	7.5 mm

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

ZFK4DSA 1,5-5,08-32 - PCB端子

1731905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1731905>



材料规格

材料数据 - 联系方法	
注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡
接线点金属表面（顶层）	锡 (10 - 16 µm Sn)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (10 - 16 µm Sn)

材料数据 - 壳体	
颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

机械数据 – 致动元件	
颜色 (执行机构)	绿色 (6021)

尺寸

尺寸图	
针距	5.08 mm
宽度 [w]	163.56 mm
高度[h]	51.2 mm
长度[l]	42.4 mm
高度	47.8 mm
焊针长度[P]	3.4 mm
引脚尺寸	0.7 x 1 mm

PCB设计	
孔径	1.3 mm

电气测试

电气间隙和爬电距离	
绝缘材料组	I
额定绝缘电压 (III/3)	250 V

ZFK4DSA 1,5-5,08-32 - PCB端子



1731905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1731905>

额定电涌电压 (III/3)	4 kV
额定绝缘电压 (III/2)	400 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定绝缘电压 (II/2)	630 V
额定过电压 (II/2)	4 kV

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

ZFK4DSA 1,5-5,08-32 - PCB端子



1731905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1731905>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1731905>

 cULus认证 认证ID: E60425-19941111				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	10 A	26 - 12	-
使用组 D				
	300 V	10 A	26 - 12	-

ZFK4DSA 1,5-5,08-32 - PCB端子



1731905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1731905>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ZFK4DSA 1,5-5,08-32 - PCB端子



1731905

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1731905>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn