


Fiche technique | Référence: 2092-1522/002-000


Connecteur mâle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; Levier de déverrouillage; 2,50 mm²; gris clair

<https://www.wago.com/2092-1522/002-000>



Couleur: ■ gris clair

Identique à la figure



Dimensions en mm


$L = (\text{nombre de pôles} \times \text{pas}) + 2,2 \text{ mm}$

Nombre de pôles pair $R = (L - 12 \text{ mm}) : 2$

Nombre de pôles impair $R = (L - 17 \text{ mm}) : 2$

Derating Curve

1-conductor female connector (2092-1126) with
1-conductor male connector (2092-1522/002-000)
Pin spacing: 5 mm / Conductor cross-section: 2,5 mm² "f-st"
Based on: EN 60512-5-2 / Reduction factor: 0.8



Connecteur mâle série 2092 avec bouton-poussoir

Le connecteur mâle (numéro d'article 2092-1522/002-000) offre une installation électrique impeccable. Les connecteurs pour circuits imprimés vous offrent une flexibilité maximale pour de nombreux types de montage. Les connecteurs pour circuits imprimés tenant la tension nominale de 320 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu'à 16 A. Ils peuvent donc également être utilisés pour des dispositifs à la consommation importante. Ce connecteur mâle nécessite une longueur de dénudage entre 9 à 10 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. La technologie de connexion universelle Push-in CAGE CLAMP® pour tous les types de conducteurs offre l'avantage supplémentaire d'une connexion directe. Les conducteurs monobrins et multibrins équipés d'embouts d'extrémité peuvent être insérés directement dans le point de serrage, sans outil. Les dimensions sont 12,2 x 18,2 x 32,6 mm en largeur x hauteur x profondeur. Ce connecteur mâle est adapté aux sections de conducteur de 0,2 mm² à 2,5 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier gris clair en Polyphthalamide (PPA-GF) garantit l'isolation, les contacts sont en cuivre électrolytique (Cu) et le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi). De l'Étain a été utilisé dans la surface des contacts. Un bouton-poussoir permet d'actionner ce connecteur mâle. picoMAX® est le système de connecteurs compact au design innovant. Il utilise la force de contact d'un ressort unique en acier chrome-nickel ; autant pour le serrage du conducteur raccordé que pour le contact du connecteur mâle.



Remarques	
Remarque de sécurité 1	Le système de connecteurs picoMAX ® est selon DIN EN 61984 un connecteur sans capacité de coupure. Conformément aux prescriptions d'utilisation, il faut éviter la connexion/déconnexion des connecteurs sous tension ou en charge. Dans la direction du flux d'énergie dans le câblage du circuit, les connecteurs doivent être appliqués de sorte que les connecteurs mâles dans l'état non enfiché, pouvant être touchés, ne soient pas sous tension.
Remarque de sécurité 2	The use of ferrules is recommended for applications with higher requirements. Effective cable securing must be used to prevent undue force on the clamping unit.
Variantes pour Ex i :	Impression directe D'autres variantes peuvent être demandées au service commercial de WAGO ou, si nécessaire, configurées sur https://configurator.wago.com .

Données électriques							
Données de référence selon		IEC/EN 60664-1		Données d'approbation selon		UL 1059	
Overvoltage category	III	III	II	Use group	B	C	D
Pollution degree	3	2	2	Tension de référence	300 V	-	300 V
Tension de référence	250 V	320 V	630 V	Courant de référence	15 A	-	10 A
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV	4 kV	4 kV				
Courant de référence	16 A	16 A	16 A				

Données de raccordement				Connexion 1	
Points de serrage	2			Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Nombre total des potentiels	2			Type d'actionnement	Bouton-poussoir
Nombre de types de connexion	1			Sens d'actionnement 1	Manipulation dans le même axe que le conducteur
nombre des niveaux	1			Conducteur rigide	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
				Conducteur souple	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
				Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,25 ... 1,5 mm²
				Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique	0,25 ... 2,5 mm²
				Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
				Nombre de pôles	2

Données géométriques	
Pas	5 mm / 0.197 inch
Largeur	12,2 mm / 0.48 inch
Hauteur	18,2 mm / 0.717 inch
Profondeur	32,6 mm / 1.283 inch

Données mécaniques	
codage variable	Oui
Protection contre une éventuelle torsion	Oui



Connexion	
Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteur mâle
Type de connexion de connecteur	pour conducteur
Protection contre l'inversion	Non
Enfichage sans perte de pas	Oui
Verrouillage de la connexion par enfichage	Languette de verrouillage

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris clair
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Fibre de verre Polyphthalamide (PPA-GF)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E _{Cu})
Surface du contact	Étain
Charge calorifique	0,066 MJ
Poids	5 g

Conditions d'environnement	
Plage de températures limites	-60 ... +100 °C
Température d'utilisation	-35 ... +60 °C

Données commerciales	
Product Group	26 (picoMAX)
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 8.0	EC001284
Unité d'emb. (SUE)	200 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821164203
Numéro du tarif douanier	85366930000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales			Homologations générales		
			KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.		
			EN 61984		
			71-102261 REV.2		
			UL Underwriters Laboratories Inc.		
			UL 1977		
			E45171		
Homologation	Norme	Nom du certificat			
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-49737/A1			
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2362521			
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2362521			
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172			

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
2092-1522/002-000

↓

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf
2027.26 KB

↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
2092-1522/002-000

↓

Données CAE

ZUKEN Portal
2092-1522/002-000

↓

1 Produits correspondants

1.1 Produit complémentaire

1.1.1 Connecteur femelle

 Réf.: 2092-1122 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; 2,50 mm²; gris clair	 Réf.: 2092-1122/000-1000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; Impression directe; 2,50 mm²; gris clair	 Réf.: 2092-1122/000-5000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; Impression directe; 2,50 mm²; gris clair	 Réf.: 2092-1102 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; Plaque de décharge de traction; 2,50 mm²; gris clair
 Réf.: 2092-1102/000-1000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; Plaque de décharge de traction; Impression directe; 2,50 mm²; gris clair	 Réf.: 2092-1102/000-5000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; Plaque de décharge de traction; Impression directe; 2,50 mm²; gris clair	 Réf.: 2092-1322/200-000 Connecteur femelle THR; Coudé; Pas 5 mm; 2 pôles; Broche à souder 0,4 x 1,3 mm; gris clair	 Réf.: 2092-1302/200-000 Connecteur femelle THR; Droit; Pas 5 mm; 2 pôles; Broche à souder 0,4 x 1,3 mm; gris clair
 Réf.: 2092-1322 Connecteur femelle THT; Coudé; Pas 5 mm; 2 pôles; Broche à souder 0,4 x 1,3 mm; gris clair	 Réf.: 2092-1302 Connecteur femelle THT; Droit; Pas 5 mm; 2 pôles; Broche à souder 0,4 x 1,3 mm; gris clair		

1.2 Accessoires en option

1.2.2 Outil

1.2.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-719

Outil de manipulation; Lame 2,5 x 0,4 mm;
avec tige partiellement isolée

1.2.3 Tester et mesurer

1.2.3.1 Accessoire de test



Réf.: 735-500

pointe de test WAGO; Ø 1 mm; 30 V AC /
60 V DC; CAT0; 1 A; 6 mm non isolé; pointe
de test à souder jusqu'à 0,5 mm²