


Merkmale

- Leichte Aluminiumlegierung
- Geeignet für viele Anwendungen
- Strukturelement Typ: Strebenprofil
- Kompatibel mit vielen Systemkomponenten und -verbindern

RS PRO Strebenprofil, 45x45, 8 mm Nut, 3000 mm Länge

Best.-Nr.: 0801798



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

- RS PRO Aluminiumprofile bieten eine modulare Lösung für den Bau von Konstruktionen, Gestellen und Arbeitsplätzen.
- Eine große Anzahl an Komponenten und Verbindern ermöglicht Ihnen eine Vielzahl von Anwendungen.
- Das modulare System umfasst verschiedene Profiltypen und Längen von 1 m, 2 m und 3 m mit unterschiedlichen Querschnitten und Nutgrößen im Rastermaß 20 mm bis 90 mm.

Allgemeine Spezifikationen

Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminium
Anzahl der Nuten	4
Material	Aluminium eloxiert
Farbe	Silber
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotivanwendungen

Mechanische Spezifikationen

Strebenprofil	45 x 45 mm
Länge	3000 mm
Nutgröße	8 mm
Masse (G)	1.65 kg/m
Trägheitsmoment (Ix, Iy)	10.79 cm ⁴ 10.79 cm ⁴
Abschnittmodul (Wx, Wy)	4.80 cm ³ 4.80 cm ³

Ähnliche Produkte

Parameter	0801797	0801799	0801800	
Marke	RS PRO	RS PRO	RS PRO	
Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	
Anzahl der Nuten	4	4	6	
Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	
Farbe	Silber	Silber	Silber	
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	
Strebenprofil	45 x 45 mm	45 x 90 mm	45 x 90 mm	
Länge	2000 mm	2000 mm	3000	
Nutgröße	8	8	8	
Masse (G)	1.65 kg/m	2.46 kg/m	2.46 kg/m	
Trägheitsmoment (I _x , I _y)	10.79 cm ⁴	72.40 cm ⁴ 17.83 cm ⁴	72.40 cm ⁴ 17.83 cm ⁴	
Abschnittmodul (W _x , W _y)	4.80 cm ³	16.09 cm ³ 7.92 cm ³	16.09 cm ³ 7.92 cm ³	

Dimensionaldiagramm

