

产品参数表

规格



LUCB 高级型控制单元 (用于三相电机保护), 0.35...1.4 A, 24 V AC, 保护等级10

LUCB1XB

主要信息

◆◆◆◆◆列	TeSys
产品系列	TeSys Ultra
产品名称	TeSys Ultra
产品短名	LUCB
产品类型	高级控制单元
产品应用	Motor control 电动机保护
应用领域	基本保护、高级控制单元、通信
主要功能	过载与短路的保护 相位故障与相位不平衡的保护 接地故障保护 手动复位
适用范围	Power base LUB12 Power base LUB32 Power base LUB38 Power base LUB120 Power base LUB320 Power base LUB380 Reversing contactor breaker LU2B12B Reversing contactor breaker LU2B32B
额定工作电压 [Ue]	690 V AC
网络频率	40...60 Hz
负载类型	三相电动机 - 冷却: 自冷却
使用类别	AC-41 AC-44 AC-43
电动机功率 (kW)	0.25 kW 在...上 400...440 V AC 50/60 Hz
rated motor current adjustment range	0.35...1.4 A
热脱扣等级	等级 10 - 频率限制: 40...60 Hz - 温度补偿: -25...70 °C 符合 IEC 60947-6-2 等级 10 - 频率限制: 40...60 Hz - 温度补偿: -25...70 °C 符合 UL 508
脱扣阈值	14.2 x Ir +/- 20%
缺相敏感性	是
[Uc] control circuit voltage	24 V AC

补充信息

控制电压限额	20...26.5 V 适用 AC 电路 24 V 运行期间 14.5 V 适用 AC 电路 24 V 下降
--------	---

免责声明：本文档不构成要约或用于确定使用户应使用的产品的适用性或兼容性

典型功耗	140 mA 在...上 24 V AC 闭合时的I最大值 带有 LUB12 220 mA 在...上 24 V AC 闭合时的I最大值 带有 LUB32 220 mA 在...上 24 V AC 闭合时的I最大值 with LUB38 70 mA 在...上 24 V AC I rms 密封 带有 LUB12 90 mA 在...上 24 V AC I rms 密封 带有 LUB32 90 mA 在...上 24 V AC I rms 密封 with LUB38
热消散	2 W 适用 控制回路 带有 LUB12 3 W 适用 控制回路 带有 LUB32 3 W 适用 控制回路 with LUB38
动作时间	35 ms 开口 带有 LUB12 适用 控制回路 35 ms 开口 带有 LUB32 适用 控制回路 35 ms 开口 with LUB38 适用 控制回路 70 ms 闭合 带有 LUB12 适用 控制回路 70 ms 闭合 带有 LUB32 适用 控制回路 70 ms 闭合 with LUB38 适用 控制回路
复位	手动复位
标准	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, 带有相间隔板 DIN 3852-Y, 带有相间隔板
产品认证	CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX 海事
额定绝缘电压 [Ui]	690 V 符合 IEC 60947-6-2 600 V 符合 UL 60947-4-1 600 V 符合 DIN 3852-Y
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-6-2
电路安全隔离	400 V 安全特低电压 控制电路和辅助电路之间 符合 IEC 60947-1 400 V 安全特低电压 控制或辅助电路和主电路之间 符合 IEC 60947-1
固定模式	插入式 (前面板)
宽度	45 mm
高度	66 mm
深度	60 mm
型号	LUCB

环境

IP 保护等级	IP20 前面板或接线端子 符合 IEC 60947-1 IP20 其他方面 符合 IEC 60947-1 IP40 前面板外部连接区域 符合 IEC 60947-1
防护措施	TH 符合 IEC 60068
环境温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
工作海拔	2000米
耐火及耐异常高温能力	960 °C 支持活动附件箱 符合 IEC 60695-2-12 650 °C 符合 IEC 60695-2-12
抗冲击	10 gn 电极打开 符合 IEC 60068-2-27 15 gn 电极闭合 符合 IEC 60068-2-27
抗振动	2 gn 5...300 Hz 电极打开 符合 IEC 60068-2-6 4 gn 5...300 Hz 电极闭合 符合 IEC 60068-2-6
抗静电放电	8 kV 水平 3 隔空 符合 IEC 61000-4-2 8 kV 水平 4 接触 符合 IEC 61000-4-2

浪涌	1 kV 差模 符合 IEC 60947-6-2 2 kV 共模 符合 IEC 60947-6-2
抗辐射电磁干扰	10 V/m 3 符合 IEC 61000-4-3
抗瞬时脉冲能力	2 kV 等级 3 串行链接 符合 IEC 61000-4-4 4 kV 等级 4 除串行链路外的所有电路 符合 IEC 61000-4-4
抗辐射电磁干扰性能	10 V 符合 IEC 61000-4-6
抗瞬时断电	3 ms
抗干扰电压	95 % / 500 ms 符合 IEC 61000-4-11

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.4 cm
Package 1 Width	8.5 cm
Package 1 Length	10.3 cm
Package 1 Weight	119.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	23
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.108 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟RoHS指令	符合例外情况
SCIP编号	801f74dc-0e56-49a3-aaeb-b34d99dcea36
REACH法规	REACH 声明
无PVC	是

Use Again

重新包装和再制造	
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
含卤素性能	无卤素塑料部件产品
回收	No