

产品参数表

规格



MN的不可调式延时单元200/250 VDC/VAC

33685

主要信息

产品短名	欠压延时单元
产品类型	Time delay relay
产品应用	远程控制
适用范围	Masterpact Masterpact MT N Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Masterpact MasterPact NW UL 489 Masterpact Masterpact NT UL 489 Masterpact MasterPact NW DC
电压脱扣类型	欠压脱扣
控制回路电压 [Uc]	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

补充信息

脉冲宽度	200 ms
延时范围	0.25 s
脱扣电压范围	0.35...0.7 Un 打开 0.85 Un 关闭
功耗	4.5 VA
电源浪涌功率	200 VA
安装类型	外部安装
响应时间	0.25 s
附件	备件 适用 Compact NS630b...1600 备件 适用 Compact NS1600b...3200

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	8.5 cm
包装1：宽度	8.0 cm
包装1：长度	9.0 cm
包装重量	147.0 g
包装2：包装单位类型	S03
包装2：包装单位数量	36
包装2：高度	30.0 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

包装2：宽度	30.0 cm
包装2：长度	40.0 cm
包装2：毛重	5.73 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	109
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	6d7ed1bf-0416-4b0a-870a-811eb3730f6d
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无卤状态	产品中的卤素含量高于限值
无PVC	是

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。