

Statut commercial: Arrêt de fabrication



## Principales

Gamme de produits	Harmony XVB Universal
Fonction produit	Balise complète
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité de base avec directement ou fixation tube-mode Unité lumineuse
Type de signalisation	Flash
Diamètre de fixation	70 mm
Nom de composant	XVBL
Matière	Polyamide renforcé avec des fibres de verre (unité-de base) Polycarbonate (unité lumineuse)
Source lumineuse	Jaune lampes non incluse
Type de lampe	Incandescent Incandescent avec BA 15d DEL protégée
[Us] tension d'alimentation	24 V 24...48 V CC
Puissance dissipée en W	<= 7 W

## Complémentaires

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, capacité de raccordement: <= 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> avec embout
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à IEC 60947-1
Limite de tension nominale	0,85 à 1,1 Un se conformer à IEC 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à IEC 60947-1
Fréquence de clignotement	1 Hz
Largeur hors tout CAO	70 mm
Hauteur hors tout CAO	139 mm
Profondeur hors tout CAO	70 mm
Description des bornes ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Poids	0.28 kg

## Environnement

Degré de pollution	2
Certifications du produit	CCC UL 508 CSA C22-2 No 14 GOST
Normes	EN/IEC 60947-5-1
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I (sur tube support) se conformer à IEC 61140 Classe II (sur unité de base) se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 (sur base de fixation XVBZ0.) se conformer à IEC 60529 IP66 (sur unité de base) se conformer à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X (intérieur) se conformer à UL 508

## Garantie contractuelle


Période	18 mois
---------	---------

---

Balise lumineuse pour lampe à incandescence ou à DEL (culot BA 15d)

---

Dimensions



---

Balise lumineuse

---

Schéma de câblage

