

Données techniques


1317S

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	85 mm
D - Diamètre Extérieur	180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	41 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	3 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	5,03 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	98500000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	38000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	950000 mN
e - Coefficient	0.21
Y0 - Coefficient charge statique axiale	3.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	4.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	24000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	20400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	98 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	167 mm



DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement

2,5 mm

