



Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Pull string switch
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Applicazione	Controllo
Funzione interruttore	1 polo 2 vie
Corrente nominale	10 A
Attuatore	Pulsante cordone
Numero di moduli	2 moduli
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Colore	Antracite (RAL 7021)

Caratteristiche tecniche

Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Lunghezza cavo	1 m
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Distanza di apertura	> 3 mm
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Sezione dei fili	2,5 Mm ² flessibile cavo 2,5 mm ² rigido cavo
Minimum load breaking capacity	200 operazioni 1.25In e 1.1Un, cos phi = 0,3
Durata elettrica	20000 cicli, cos phi = 0,6
Resistenza dielettrica	2000 V
Resistenza di isolamento	> 5 MOhm a 500 V
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa CuZn37: morsetti PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Norme di riferimento	IEC 60669-1
Comandi	2014/35/UE - direttiva bassa tensione
Certificazioni prodotto	NF[RETURN]CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Profondità di incasso	21,15 mm
Profondità	47 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm
Peso netto	0,035 kg
Trattamento superficiale	Painted

Finitura superficie	Opaco
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.